


# Szyna prowadząca wieloczęściowa, wytłaczanie aluminium/tworzywa sztucznego



## FUNKCJE

Profil środkowy do montażu szyn prowadzących o szerokości rowka 2.5 mm

wymagane są 2 plastikowe końcówki; są one dociskane do obu końców środkowego profilu

Szyny prowadzące można przypiąć do szyn poziomych (wytłaczanie Al) lub do płyt o grubości 1.5 mm

Temperatura przechowywania: Od -40 °C ... 130 °C.

## SPECYFIKACJE

Table 1/2

| Numer katalogowy | Głębokość płytki | Kolor   | Zakończ   | Szerokość rowka | Materiał  | Ilość opakowania |
|------------------|------------------|---------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| 34562-815        | 280mm            | Srebrny | Anodowane | 2.5             | Aluminium | 1                |
| 34562-816        | 340mm            | Srebrny | Anodowane | 2.5             | Aluminium | 1                |
| 34562-822        | 1000mm           | Srebrny | Anodowane | 2.5             | Aluminium | 1                |
| 34562-813        | 160mm            | Srebrny | Anodowane | 2.5             | Aluminium | 1                |
| 34562-814        | 220mm            | Srebrny | Anodowane | 2.5             | Aluminium | 1                |

Table 2/2

| Numer katalogowy | Typ             | Współpracuje z                  | Szybka wysyłka |
|------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
| 34562-815        | Sekcja środkowa | Podpory, Przypadki,<br>Podwozie | Nie            |
| 34562-816        | Sekcja środkowa | Podpory, Przypadki,<br>Podwozie | Nie            |
| 34562-822        | Sekcja środkowa | Podpory, Przypadki,<br>Podwozie | Nie            |
| 34562-813        | Sekcja środkowa | Podpory, Przypadki,<br>Podwozie | Nie            |
| 34562-814        | Sekcja środkowa | Podpory, Przypadki,<br>Podwozie | Nie            |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Dostawa może być w standardowej ilości opakowania (SPQ). Cena dotyczy poszczególnych pozycji.

Jedna szyna prowadząca składa się z jednej pary elementów głowicy i jednego elementu profilu.

Proszę wziąć pod uwagę, że dostawy mogą być realizowane w podanych SPQ (SPQ, np. 5 sztuk, 10 sztuk, 50 sztuk, itp.). Różne ilości zamówienia (np. 2 sztuk) można zmienić na następną możliwą ilość dostawy = Standardowa ilość opakowania.

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE