


# Guide Rail Multi Piece, Mid-Piece Aluminium/Plastic Extrusion



Guide rail mid-piece for individual multi-piece guide rails out of plastic or Aluminum extrusion. Suitable for Standard, Accessory, 4.4" PCB types and end pieces with coding.

## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Middle profile for mounting guide rails for 2 mm groove width

2 plastic end pieces are required; these are pushed on to both ends of the middle profile

Guide rails can be clipped into horizontal rails (Al extrusion) or into 1.5 mm thick plates

Storage temperature: from -40 °C ... 130 °C

## SPECYFIKACJE

|                           |                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rodzina produktów:</b> | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac |
| <b>Typ produktu:</b>      | Szyna prowadząca                                                                   |
| <b>Typ:</b>               | Sekcja środkowa                                                                    |

Table 1/2

| Numer katalogowy | Materiał  | Kolor   | Liczba opakowań | Głębokość płyty | Szerokość rowka | Kod koloru |
|------------------|-----------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 34560-891        | Aluminium | Srebrny | 1               | 160mm           | 2               |            |

| Numer katalogowy | Materiał  | Kolor   | Liczba opakowań | Głębokość płyty | Szerokość rowka | Kod koloru |
|------------------|-----------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 34560-892        | Aluminium | Srebrny | 1               | 220mm           | 2               |            |
| 34560-893        | Aluminium | Srebrny | 1               | 280mm           | 2               |            |
| 34560-900        | Aluminium | Srebrny | 1               | 1000mm          | 2               |            |
| 34564-891        | PVC       | Szary   | 1               | 160mm           | 2               | RAL 7035   |
| 34564-892        | PVC       | Szary   | 1               | 220mm           | 2               | RAL 7035   |
| 34564-893        | PVC       | Szary   | 1               | 280mm           | 2               | RAL 7035   |
| 34564-900        | PVC       | Szary   | 1               | 1000mm          | 2               | RAL 7035   |

Table 2/2

| Numer katalogowy | Wykończenie | Współpracuje z                                 | Szybka wysyłka |
|------------------|-------------|------------------------------------------------|----------------|
| 34560-891        | Anodyzowany | Stojaki podrzędne, Obudowy, Podstawa montażowa | Nie            |
| 34560-892        | Anodyzowany | Stojaki podrzędne, Obudowy, Podstawa montażowa | Nie            |
| 34560-893        | Anodyzowany | Stojaki podrzędne, Obudowy, Podstawa montażowa | Nie            |
| 34560-900        | Anodyzowany | Stojaki podrzędne, Obudowy, Podstawa montażowa | Nie            |
| 34564-891        |             | Stojaki podrzędne, Obudowy, Podstawa montażowa | Nie            |
| 34564-892        |             | Stojaki podrzędne, Obudowy, Podstawa montażowa | Nie            |
| 34564-893        |             | Stojaki podrzędne, Obudowy, Podstawa montażowa | Nie            |
| 34564-900        |             | Stojaki podrzędne, Obudowy, Podstawa montażowa | Nie            |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Delivery may be in Standard Pack Quantity (SPQ). Pricing is per individual item.

One guide rail consists of 1 pair of head pieces and 1 profile piece.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE