


Panel tylny Inpac z otworami wentylacyjnymi

Tylny panel z otworami wentylacyjnymi można zamontować na obudowie Inpac.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Tylny panel z otworami wentylacyjnymi zapewnia optymalne chłodzenie

Al 2.5 mm

SPECYFIKACJE

Materiał:	Aluminium
Wykończenie:	Anodowane
Współpracuje z:	Przypadki
Rodzina produktów:	Inpac
Typ:	Panel tylny
Typ produktu:	Panel boczny

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Liczba opakowań	Wysokość	Szerokość	Szybka wysyłka
30828-070	2U	1	76mm	437mm	Nie
30828-082	6U	1	253.8mm	437mm	Nie

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Liczba opakowań	Wysokość	Szerokość	Szybka wysyłka
30828-076	4U	1	165mm	437mm	Nie
30828-073	3U	1	120.5mm	437mm	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zakres dostawy 19-calowego podwozia obejmuje zestaw montażowy do panelu przedniego.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE