

Inteligentny PDU, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH

Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu



FUNKCJE

Inteligentne jednostki dystrybucji zasilania Enlogic EN5xxx monitorują moc wejściową całego PDU i monitorowanie poszczególnych gniazd, zapewniają monitorowanie poziomu jednostki poziomu rozliczeniowego

Wyświetlanie danych o wysokiej widoczności i interaktywny wyświetlacz graficzny

Zmierzyć obciążenia wyłączników w nadmiarowych zasilaniach, aby uniknąć przypadkowego przestoju

Umożliwia inteligentne równoważenie obciążenia w celu uzyskania oszczędności energii i maksymalnego wykorzystania mocy

Interfejs Gigabit Ethernet i nadmiarowy Ethernet (10/100)

Rozwiązanie IPDU DC dla maksymalnie 64 jednostek PDU

Sterownik Hot-Swap bez narzędzi

Napięcie wejściowe 400 VAC, 3-fazowe

C13, C19 gniazd

SPECYFIKACJE

Table 1/6

Numer katalogowy	Rodzina produktów	Typ	Typ produktu	Typ gniazda	Ilość gniazda	Kolor
EN5402	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(18) C13, (6) C19	24	Czarny
EN5808	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(12) C13, (12) C19	24	Czarny
EN5810	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(24) C13, (12) C19	36	Czarny
EN5812	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(36) C13, (12) C19	48	Czarny
EN5850	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Czarny

Table 2/6

Numer katalogowy	Gniazda przełączane	Wyłącznik automatyczny	Moc znamionowa	Liczba wyłączników automatycznych	Umieszczenie kabla wejściowego	Napięcie wejściowe
EN5402	Nie	Brak wyłącznika automatycznego	11.0 kVA	0	Posuw górny	380 – 415V
EN5808	Nie	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	22.0 kVA	6	Posuw górny	380 – 415V
EN5810	Nie	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	22.0 kVA	6	Posuw górny	380 – 415V
EN5812	Nie	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag		6	Posuw górny	400V
EN5850	Nie	20 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	17.3 kVA Ameryka Północna, 22.1 kVA Międzynarodowy	6	Posuw górny	380 – 415V

Table 3/6

Numer katalogowy	Faza	Ocena przerw	Napięcie znamionowe	Maks. Moc wejściowa	Włącznik/wyłącznik w zestawie	Natężenie prądu (obniżone)
EN5402	3 PH.		415V	11.0 kVA	Nie	16 A.
EN5808	3 PH.		415V	22.0 kVA	Nie	32 A.
EN5810	3 PH.		415V	22.0 kVA	Nie	32 A.
EN5812	3 PH WYE	5kAIC		22.0 kVA		32 A.
EN5850	3 PH.		415V	17.3 / 22.1 kVA	Nie	30 A (24 A) Ameryka Północna, 32 Międzynarodowy

Table 4/6

Numer katalogowy	Napięcie wyjściowe	Jednostki stelaża	Typ wtyczki	Typ pomiaru	Wymagany kabel wejściowy	Materiał
------------------	--------------------	-------------------	-------------	-------------	--------------------------	----------

EN5402	230VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	Wylot	Nie	Stal
EN5808	230VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Wylot	Tak	Stal
EN5810	230VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Wylot	Nie	Stal
EN5812	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Wylot	Nie	
EN5850	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 530P6/532P6	Wylot	Nie	Stal

Table 5/6

Numer katalogowy	Zakończ	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Waga	Ilość opakowania
EN5402	Malowany proszkowo	1780mm	52mm	53mm	7.82kg	1
EN5808	Malowany proszkowo	1780mm	52mm	53mm		1
EN5810	Malowany proszkowo	1780mm	85mm	53mm	12.23kg	1
EN5812						1
EN5850	Malowany proszkowo	1780mm	56mm	75mm	11.93kg	1

Table 6/6

Numer katalogowy	Długość kabla wejściowego	Szybka wysyłka
EN5402	3m	Nie
EN5808	3m	Nie
EN5810	3m	Nie
EN5812		Nie
EN5850	1.8m	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wspornik do montażu pionowego należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE