


Inteligentny PDU, EN6xxx, VAC, 230-PH

Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu



FUNKCJE

Inteligentne jednostki dystrybucji zasilania Enlogic EN6xxx monitorują moc wejściową i moc każdego pojedynczego gniazda i oferują zdalne przełączanie poszczególnych gniazd, zapewnia monitorowanie poziomu jednostki rozliczeniowej

Wyświetlanie danych o wysokiej widoczności i interaktywny wyświetlacz graficzny

Zmierzyć obciążenia wyłączników w nadmiarowych zasilaniach, aby uniknąć przypadkowego przestoju

Umożliwia inteligentne równoważenie obciążenia w celu uzyskania oszczędności energii i maksymalnego wykorzystania mocy

Interfejs Gigabit Ethernet i nadmiarowy Ethernet (10/100)

Rozwiązanie IPDU DC dla maksymalnie 64 jednostek PDU

Sterownik Hot-Swap bez narzędzi

Napięcie wejściowe 230 VAC, jednofazowe

C13, C19 gniazd

SPECYFIKACJE

Table 1/6

Numer katalogowy	Rodzina produktów	Typ	Typ produktu	Typ gniazda	Ilość gniazda	Kolor
EN6326	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(20) C13, (4) C19	24	Czarny
EN6325	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(20) C13, (4) C19	24	Czarny
EN6329	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(24) C13, (8) C19	32	Czarny
EN6337	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(38) C13, (6) C19	44	Czarny
EN6350	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(20) C13/C15, (20) C13/C15/C19/C21	40	Czarny

Numer katalogowy	Rodzina produktów	Typ	Typ produktu	Typ gniazda	Ilość gniazda	Kolor
EN6380	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(16) Blokowanie C13/C15, (16) Blokowanie C13/C15/C19/C21	32	Czarny

Table 2/6

Numer katalogowy	Wyłącznik automatyczny	Gniazda przełączane	Liczba wyłączników automatycznych	Moc znamionowa	Umieszczenie kabla wejściowego	Napięcie wejściowe
EN6326	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Tak	0		Posuw górny	200 – 240V
EN6325	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Tak	2	7.4 kVA	Posuw górny	200 – 240V
EN6329	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Tak	2	7.4 kVA	Posuw górny	200 – 240V
EN6337	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Tak	2		Posuw górny	200 – 240V
EN6350	20 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Tak	2	7.4 kVA	Posuw górny	200 – 240V
EN6380	20 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Tak	2	7.4 kVA	Posuw górny	200 – 240V

Table 3/6

Numer katalogowy	Faza	Ocena przerw	Maks. Moc wejściowa	Napięcie znamionowe	Włącznik/wyłącznik w zestawie	Napięcie wyjściowe
EN6326	1 PH.	5kAIC	3.68 kVA			200 – 240VAC
EN6325	1 PH.	5kAIC	7.44 kVA	230V	Tak	230VAC
EN6329	1 PH.	5kAIC	7.44 kVA	230V	Tak	230VAC
EN6337	1 PH.	5kAIC	7.44 kVA			200 – 240VAC

Numer katalogowy	Faza	Ocenaprzerwań	Maks. Moc wejściowa	Napięcie znamionowe	Włącznik/wyłącznik w zestawie	Napięcie wyjściowe
EN6350	1 PH.	5kAIC	7.44 kVA	230V	Tak	230VAC
EN6380	1 PH.	5kAIC	7.44 kVA	230V	Tak	230VAC

Table 4/6

Numer katalogowy	Natężenie prądu (obniżone)	Typ wtyczki	Jednostki stelaża	Wymagowany kabel wejściowy	Typ pomiaru	Materiał
EN6326	16 A.	IEC 60309 316P6 (IP44)	0U	Nie	Wylot	
EN6325	32 A.	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nie	Wylot	Stal
EN6329	32 A.	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nie	Wylot	Stal
EN6337	32 A.	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nie	Wylot	
EN6350	32 A.	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nie	Wylot	Stal
EN6380	32 A.	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nie	Wylot	Stal

Table 5/6

Numer katalogowy	Zakończ	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Waga	Ilość opakowania
EN6326						1
EN6325	Malowany proszkowo	1780mm	52mm	53mm	9kg	1
EN6329	Malowany proszkowo	1780mm	52mm	53mm	9.44kg	1
EN6337						1
EN6350	Malowany proszkowo	1490mm	56mm	75mm	9.22kg	1
EN6380	Malowany proszkowo	1490mm	56mm	75mm		1

Table 6/6

Numer katalogowy	Długość kabla wejściowego	Szybka wysyłka
EN6326		Nie
EN6325	3m	Nie
EN6329	3m	Nie
EN6337		Nie
EN6350	3m	Nie
EN6380	3m	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wspornik do montażu pionowego należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE