


Uchwyt międzyskalowy wentylatora z wentylatorami



Uchwyt międzyskalowy wentylatora z wentylatorami, do obudów biurkowych i obudowy 19". Dostępne w różnych rozmiarach i w trzech wersjach wentylatorów, o natężeniu przepływu powietrza od 10 do 170 m³/h.

FUNKCJE

Uchwyt wentylatora do montażu na spodzie obudowy

Wentylatory można łatwo dopasować do uchwytu wentylatora za pomocą materiału mocującego tłumiącego drgania

Uchwyty wentylatorów mocują się w obudowie biurkowej z 2 plastikowymi nóżkami lub w obudowie 19" z 2 śrubami

Uchwyt wentylatora nie może być używany w połączeniu z płytą montażową (zamiast tego należy użyć płyty montażowej z wbudowanym uchwytem wentylatora)

Aby uzyskać dane techniczne wentylatorów, zobacz dostawy zawiera

SPECYFIKACJE

Wykończenie:	Aluminium-cynkowane
Typ:	Taca wentylatora
Typ produktu:	Zespół wentylatora
Napięcie wejściowe DC:	12V min

Table 1/2

Numer katalogowy	Szerokość	Głębokość	Liczba opakowań	Maks. ciśnienie statyczne	Maks. temperatura otoczenia	Przepływ powietrza
24828-104	40mm	20mm	1		70°C	10m³/h
24828-105	40mm	20mm	1		70°C	10m³/h

Numer katalogowy	Szerokość	Głębokość	Liczba opakowań	Maks. ciśnienie statyczne	Maks. temperatura otoczenia	Przepływ powietrza
24828-107	40mm	20mm	1		70°C	10m³/h
24828-204	80mm	25mm	1		70°C	19m³/h
24828-205	80mm	25mm	1		70°C	19m³/h
24828-207	80mm	25mm	1		70°C	19m³/h
24828-305	119mm	25mm	1		70°C	170m³/h
24828-307	119mm	25mm	1		70°C	170m³/h
24830-101	80mm	25mm	1	95.41Pa	70°C	109m³/h
24830-102	80mm	25mm	1			

Table 2/2

Numer katalogowy	Poziom hałas	Wysokość	Materiał	Zasilanie	Rodzina produktów	Szybka wysyłka
24828-104	18dB(A)	40mm	Stal	0.9W	Międzywymiarowy	Nie
24828-105	18dB(A)	40mm	Stal	0.9W	Międzywymiarowy	Nie
24828-107	18dB(A)	40mm	Stal	0.9W	Międzywymiarowy	Nie
24828-204	32dB(A)	80mm	Stal	2W	Międzywymiarowy	Nie
24828-205	32dB(A)	80mm	Stal	2W	Międzywymiarowy	Nie
24828-207	32dB(A)	80mm	Stal	2W	Międzywymiarowy	Nie
24828-305	43dB(A)	119mm	Stal	5.3W	Międzywymiarowy	Nie
24828-307	43dB(A)	119mm	Stal	5.3W	Międzywymiarowy	Nie

Numer katalogowy	Poziom hałas	Wysokość	Materiał	Zasilanie	Rodzina produktów	Szybkawysyłka
24830-101	44.62dB(A)	80mm	Stal			Nie
24830-102		80mm	Stal			Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE