

Interskala dla Mini-ITX, chłodzona przewodnictwem



Obudowa typu Small Form Factor ze zintegrowanym ekranowaniem EMC i chłodzeniem przewodowym dla płyt Mini-ITX, oparta na innowacyjnej i elastycznej platformie międzyskalowej nVent SCHROFF.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Modułowa obudowa składająca się z 3 łatwych w montażu części; korpus, górna pokrywa i panel przedni

Wycięcie na panel we/wy Mini ITX, złącze zasilania (Phoenix Contact, 0710028) i wyłącznik zasilania (Schurter, MCS 18 Front)

Zintegrowana ochrona EMC

Dostępne są inne wymiary, kształty wycięcia lub lokalizacje oraz sitodruk

Sztywna konstrukcja wymaga tylko czterech śrub

Zamontowane kołki montażowe płyty

Kolor RAL 7016

SPECYFIKACJE

Wysokość:	94mm
Głębokość:	189mm
Materiał:	Aluminium
Typ:	Komputer stacjonarny
Rodzina produktów:	Międzywymiarowy

Stopień ochrony: IP30
Kod koloru: RAL 7016
Typ produktu: Obudowa typu SFF

Table 1/2

Numer katalogowy	Operacja projektu	Ilość opakowania	Chłodzenie	Kolor	Zakończ	Szerokość
14830-005	Żebra 10 mm	1	Chłodzenie przewodzenia	Antracyt szary	Malowany proszkowo	184mm
14830-006	Żebra 20 mm	1	Chłodzenie przewodzenia	Antracyt szary	Malowany proszkowo	184mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Szybka wysyłka
14830-005	Nie
14830-006	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Kompatybilne są tylko wymienione akcesoria Interscale.

Zmodyfikowane lub dostosowane przypadki na życzenie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE