


Aluminiowa obudowa IP-PRO, EMC



IP-Pro Alu EMC - Obudowa zapewniająca niezawodną ochronę przed wodą, kurzem i zakłóceniami elektromagnetycznymi dla wrażliwej elektroniki w trudnych warunkach. Sprawdzone i certyfikowane do zastosowań o wysokich wymaganiach w zakresie wstrząsów i wibracji.

FUNKCJE

Aluminiowa obudowa odlewana ciśnieniowo dostępna w 15 różnych rozmiarach, z powłoką proszkową na zewnątrz w kolorze srebrnoszarym (RAL 7001)

W zależności od wielkości, klasa ochrony do IP67 zgodnie z EN 60529

Ekranowany EMC

Odporność na wstrząsy i wibracje zgodnie z normą EN 61373 kat. 2 i AREMA klasy I.

IK 09 Ochrona przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zgodnie z IEC 62262

Zakres temperatur obudowy od 40 do +90°C.

SPECYFIKACJE

Materiał:	Aluminium
Rodzina produktów:	IP-PRO ALU EMC
Kod koloru:	RAL 7001
Typ:	Wytrzymała
Typ produktu:	Obudowa typu SFF

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Stopień ochrony	Liczba opakowań	Kolor
26880-001	90mm	122mm	122mm	IP67	1	Srebrny szary
26880-002	90mm	220mm	122mm	IP67	1	Srebrny szary

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Stopieńochrony	Liczba opakowań	Kolor
26880-003	90mm	160mm	160mm	IP67	1	Srebrny szary
26880-004	90mm	260mm	160mm	IP67	1	Srebrny szary
26880-005	90mm	360mm	160mm	IP65	1	Srebrny szary
26880-006	110mm	200mm	230mm	IP67	1	Srebrny szary
26880-007	180mm	200mm	230mm	IP67	1	Srebrny szary
26880-008	110mm	330mm	230mm	IP65	1	Srebrny szary
26880-009	180mm	330mm	230mm	IP65	1	Srebrny szary
26880-010	110mm	401mm	230mm	IP65	1	Srebrny szary
26880-011	110mm	600mm	230mm	IP67	1	Srebrny szary
26880-012	110mm	402mm	310mm	IP65	1	Srebrny szary
26880-013	180mm	402mm	310mm	IP65	1	Srebrny szary
26880-014	110mm	600mm	310mm	IP67	1	Srebrny szary
26880-015	180mm	600mm	310mm	IP67	1	Srebrny szary

Table 2/2

Numer katalogowy	Wykończenie	Kształt	Szybka wysyłka
26880-001	Malowany proszkowo	Prostokątny	Nie
26880-002	Malowany proszkowo	Prostokątny	Nie
26880-003	Malowany proszkowo	Prostokątny	Nie
26880-004	Malowany proszkowo	Prostokątny	Nie

Numer katalogowy	Wykończenie	Kształt	Szybka wysyłka
26880-005	Malowany proszkowo	Prostokątny	Nie
26880-006	Malowany proszkowo	Prostokątny	Nie
26880-007	Malowany proszkowo	Prostokątny	Nie
26880-008	Malowany proszkowo	Prostokątny	Nie
26880-009	Malowany proszkowo	Prostokątny	Nie
26880-010	Malowany proszkowo	Prostokątny	Nie
26880-011	Malowany proszkowo	Prostokątny	Nie
26880-012	Malowany proszkowo	Prostokątny	Nie
26880-013	Malowany proszkowo	Prostokątny	Nie
26880-014	Malowany proszkowo	Prostokątny	Nie
26880-015	Malowany proszkowo	Prostokątny	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

W przypadku modyfikacji mechanicznych, innowacyjnych rozwiązań do mocowania płytek drukowanych i kabli, a także koncepcji chłodzenia, prosimy o kontakt.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE