

Oświetlenie LED do szafek



Oświetlenie obudowy stanowi kompaktowe i elastyczne rozwiązanie, a także oferuje szybki, łatwy montaż i instalację. Aby zapewnić elastyczność montażu, światło LED można przymocować do obudowy za pomocą śrub lub szybko przymocować do dowolnej płaskiej powierzchni stalowej za pomocą opcjonalnych zestawów magnetycznych. Dostępny jest również czujnik ruchu.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Światła można łatwo zamontować pionowo lub poziomo.

Proste okablowanie przelotowe oparte na systemie plug-and-play.

SPECYFIKACJE

Typ produktu: Światło

Table 1/4

Numer katalogowy	Napięcie wejściowe AC	Typ akcesoriów	Napięcie wejściowe DC	Długość	Ilość opakowania	Kolor
57274	250V max	Światła			1	Czarny
57275		Światła			2	Czarny
57265	230V max	Światła	24V max	396mm	1	Czarny
57272	250V max	Światła		3000mm	1	Czarny

Numer katalogowy	Napięcie wejściowe AC	Typ akcesoriów	Napięcie wejściowe DC	Długość	Ilość opakowania	Kolor
57273	250V max	Światła		1000mm	1	Czarny

Table 2/4

Numer katalogowy	Głębokość	Zakończ	Wysokość	Materiał	Stopień ochrony	Typ
57274	14mm	Gładka matowa	53mm	Plastik	IP20	Cabinet Light, Blok zacisków
57275	4mm	Gładka matowa	30mm		IP20	Cabinet Light, Magnes
57265	40mm	Gładka matowa		Plastik	IP20	Cabinet Light
57272		Gładka matowa		Plastik	IP20	Kabel połączeniowy
57273		Gładka matowa		Plastik	IP20	Cabinet Light

Table 3/4

Numer katalogowy	Szerokość	Temperatura barwowa	Napięcie znamionowe	Temperatura pracy	Waga	Certyfikaty
57274	18mm		250V	60°C min	0.07kg	RoHS
57275	12mm				0.08kg	RoHS
57265	33mm	5800K	230V	-20 to 55°C	0.24kg	CE, RoHS
57272	0.3mm		250V	60°C min	0.3kg	RoHS
57273			250V	60°C min	0.3kg	RoHS

Table 4/4

Numer katalogowy	Szybka wysyłka
57274	Nie
57275	Nie

Numer katalogowy	Szybka wysyłka
57265	Nie
57272	Nie
57273	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE