

Monitor, klawiatura, tabliczka dotykowa, szuflada o wysokości 1U, zmniejszona głębokość



Przeznaczony do standardowego montażu w szafie typu Rack o przekątnej 19 cala, zaprojektowany z myślą o komforcie, solidnej konstrukcji, przeznaczonej do intensywnego użytkowania lub pracy w trudnych warunkach

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Wysuwana obudowa monitora kolorowego TFT o przekątnej cala, 17 U (rozdzielczość Full HD; możliwość podłączenia do interfejsu VGA lub DVI-D)

Klawiatura z innym układem klawiatury (podłączona przez USB)

Zintegrowany panel dotykowy (podłączany przez USB)

Napięcie zasilania: Wejście szerokiego zakresu (nominalne napięcie sieciowe 110 do 240 VAC), zasilanie napięciem 12, 24 i 48 VDC na żądanie

Możliwość regulacji głębokości montażu na różnych podziałkach paneli serwerowych/uchwytów suwakowych; głębokość montażu (wymiar c = odstęp 19" profili): Wymiar c 450 ... 640 mm

Z połączeniem DVI

SPECYFIKACJE

Głębokość: 400mm

Typ produktu: Szafka/szuflada do szafy serwerowej

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Kolor	Kod koloru	Typ	Współpracuje z	Typ klawiatury
60118-583	1U	Czarny strumień	RAL 9005	Monitor, klawiatura, panel dotykowy	Szafki 19"	QWERTY UK
60118-585	1U	Czarny strumień	RAL 9005	Monitor, klawiatura, panel dotykowy	Szafki 19"	AZERTY
60118-584	1U	Czarny strumień	RAL 9005	Monitor, klawiatura, panel dotykowy	Szafki 19"	QWERTZ

Table 2/2

Numer katalogowy	Szybka wysyłka
60118-583	Nie
60118-585	Nie
60118-584	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Kolejne wersje na życzenie? Za pomocą manipulatora kulowego lub klawiatury numerycznej.

Inne układy klawiatury patrz instrukcja obsługi.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE