


Novastar 19" Panel/Slide Mount



Zestaw do montażu panelowego Novastar 19" o udźwigu 400 kg zapewnia łatwe mocowanie elementów 19" do elementów głębokości.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Do montażu wpuszczanego 19-calowych elementów

Do montażu na elementach głębokich (kratka 25 mm)

Udźwig 400 kg.

SPECYFIKACJE

Typ produktu: Uchwyt przesuwny

Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Ilość opakowania	Kolor	Kod koloru	Zakończ	Wysokość
27230-172	6U	2	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo	267.1mm
27230-173	9U	2	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo	400.45mm
27230-174	12U	2	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo	533.8mm
27230-175	16U	2	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo	711.6mm
27230-176	20U	2	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo	889.4mm
27230-177	25U	2	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo	1111.65mm
27230-197	29U	2	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo	1291mm
27230-178	34U	2	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo	1511.7mm
27230-179	38U	2	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo	1689.5mm
27230-180	43U	2	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo	1911.75mm
27230-181	47U	2	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo	2089.55mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Jednostka opakowania	Certyfikaty	Szybka wysyłka
27230-172	Parowanie	RoHS	Nie
27230-173	Parowanie	RoHS	Nie
27230-174	Parowanie	RoHS	Nie
27230-175	Parowanie	RoHS	Nie
27230-176	Parowanie	RoHS	Nie

Numer katalogowy	Jednostka opakowania	Certyfikaty	Szybka wysyłka
27230-177	Parowanie	RoHS	Nie
27230-197			Nie
27230-178	Parowanie	RoHS	Nie
27230-179	Parowanie	RoHS	Nie
27230-180	Parowanie	RoHS	Nie
27230-181	Parowanie	RoHS	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE