


Plug-In Unit Kit With IEL Handle, Shielded, Black, 6 U



Plug-in unit, with IEL inserter/extractor black handle, 6 U, front assembly. The U-shaped front panel enable shielding with a textile gasket.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

U-shaped front panel for textile gasket

Suitable for insertion and extraction forces up to 700 N (per pair)

Enable the installation of a microswitch

Enable the installation of coding pegs in accordance with IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10

SPECYFIKACJE

Materiał:	Aluminium
Wykończenie:	Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana
Typ produktu:	Panel przedni
Typ:	Panel przedni z uchwytem (PIU)

Table 1/3

Numer katalogowy	Szerokość stojaka	Liczba opakowań	Typ uchwytu	Montaż	Typ uszczelki EMC	Wykończenie z przodu
------------------	-------------------	-----------------	-------------	--------	-------------------	----------------------

20848-592	4HP	1	IEL	Przykręcany przód, Przykręcane tylne We/Wy	Tekstylna	Anodyzowany
20848-594	6HP	1	IEL	Przykręcany przód, Przykręcane tylne We/Wy	Tekstylna	Anodyzowany
20848-596	8HP	1	IEL	Przykręcany przód, Przykręcane tylne We/Wy	Tekstylna	Anodyzowany
20848-597	10HP	1	IEL	Przykręcany przód, Przykręcane tylne We/Wy	Tekstylna	Anodyzowany
20848-598	12HP	1	IEL	Przykręcany przód, Przykręcane tylne We/Wy	Tekstylna	Anodyzowany

Table 2/3


Numer katalogowy	Wykończenie z tyłu	Obrabiane krawędzie	Zgodność z	Ekranowanie EMC	Wysokość (H)	Wysokość stojaka
20848-592	Powierzchnia trawiona	Nie	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	Tak	261.8mm	6U
20848-594	Powierzchnia trawiona	Nie	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	Tak	261.8mm	6U
20848-596	Powierzchnia trawiona	Nie	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	Tak	261.8mm	6U
20848-597	Powierzchnia trawiona	Nie	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	Tak	261.8mm	6U

Numer katalogowy	Wykończenie z tyłu	Obrabiane krawędzie	Zgodność z	Ekranowanie EMC	Wysokość (H)	Wysokość stojaka
20848-598	Powierzchnia trawiona	Nie	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	Tak	261.8mm	6U

Table 3/3

Numer katalogowy	Szerokość (W)	Szybka wysyłka
20848-592	20mm	Nie
20848-594	30.1mm	Nie
20848-596	40.3mm	Nie
20848-597	50.5mm	Nie
20848-598	60.6mm	Nie

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE