


Zestaw modułu wtykowego z uchwytem IET, ekranowany, czarny 3U.



Moduł wtykowy, z czarnym uchwytem do wkładania/wyjmowania IET, 3 U, zespół przedni. Przedni panel w kształcie litery U umożliwia ekranowanie za pomocą tekstylnej uszczelki.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Przedni panel w kształcie litery U do uszczelnienia tekstylnego

Nadaje się do sił wkładania i wyciągania do 700 N (na parę)

Włącz instalację mikroprzełącznika

Włącz instalację koderów zgodnie z normą IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10

SPECYFIKACJE

Wysokość stelaża:	3U
Materiał:	Aluminium
Zakończ:	Anodowane; Pasywny
Typ produktu:	Panel przedni
Typ:	Panel przedni z uchwytem (PIU)
Ekranowanie EMC:	Tak

Table 1/2

Numer katalogowy	Szerokość stelaża	Ilość opakowania	Typ uchwytu	Montaż	Typ uszczelki	Wykończenie przednie
20848-764	8HP	1	IET	Przykręcany przód	Tekstylika EMC	Anodowane
20848-765	12HP	1	IET	Przykręcany przód	Tekstylika EMC	Anodowane
20848-763	4HP	1	IET	Przykręcany przód	Tekstylika EMC	Anodowane

Table 2/2

Numer katalogowy	Tylne wykończenie	Traktowane krawędzie	Zgodność z	Wysokość	Szerokość	Szybka wysyłka
20848-764	Wytrawiony	Nie	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	128.4mm	40.3mm	Nie
20848-765	Wytrawiony	Nie	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	128.4mm	60.6mm	Nie
20848-763	Wytrawiony	Nie	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	128.4mm	20mm	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE