


Wyłącznik automatyczny modułów dystrybucji zasilania



Wyłącznik GFCI wytrzymały z przyciskami testowymi i resetowymi, aby chronić przed awariami uziemienia, zapewniając pełną ochronę przed awariami uziemienia. Wyłączniki automatyczne Schroff GFCI pasują do skrzynki rozdzielczej 19" lub małego modułu dystrybucji.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zatrzaszkuje się na szynie profilowej DIN

Do montażu w skrzynce rozdzielczej 19" lub małym module dystrybucji

SPECYFIKACJE

Typ produktu: Rozdzielacz mocy

Table 1/1

Numer katalogowy	Ilość opakowania	Szerokość	Szybka wysyłka
20119-355	1	17.7mm	Nie
20119-356	1	53.5mm	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE