


PropacPRO Complete Desktop Case, Unshielded



The nVent SCHROFF PropacPRO case provides electronics protection for 19" assemblies such as plug-in units and euroboards. The aluminum die cast frames and profile sidepanels guarantee a robust solution. In addition an extensive accessory range is available.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Desktop case, pre-configured in accordance with IEC 60297-3-101 for 19" components

Unshielded

Ventilation slots in base plate

Rear panel perforated

Conforms with DIN EN 62368-1

SPECYFIKACJE

Obciążenie statyczne:	25kg
Typ produktu:	Obudowa
Typ:	Obudowa podzespołów 19"
Ekranowanie EMC:	Nie (możliwość modernizacji)
Rodzina produktów:	PropacPRO

Table 1/3

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Szerokość stojaka	Głębokość	Liczba opakowań	Wysokość użytkowa	Szerokość użytkowa
24576-001	3U	28HP	266mm	1	112.3mm	148mm
24576-002	3U	28HP	326mm	1	112.3mm	148mm
24576-003	3U	42HP	266mm	1	112.3mm	219mm
24576-004	3U	42HP	326mm	1	112.3mm	219mm
24576-005	3U	42HP	386mm	1	112.3mm	219mm
24576-006	3U	63HP	266mm	1	112.3mm	326mm
24576-007	3U	63HP	326mm	1	112.3mm	326mm
24576-008	3U	63HP	386mm	1	112.3mm	326mm
24576-009	3U	84HP	266mm	1	112.3mm	432mm
24576-010	3U	84HP	326mm	1	112.3mm	432mm
24576-011	3U	84HP	386mm	1	112.3mm	432mm
24576-012	3U	84HP	446mm	1	112.3mm	432mm
24576-013	3U	84HP	506mm	1	112.3mm	432mm
24576-021	6U	84HP	326mm	1	245.7mm	432mm
24576-022	6U	84HP	446mm	1	245.7mm	432mm

Table 2/3

Numer katalogowy	Konstrukcja ramy przedniej	Opcja chłodzenia	Zgodność z	Wykończenie	Wysokość	Materiał
------------------	----------------------------	------------------	------------	-------------	----------	----------

24576-001	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	155.5mm	Aluminium
24576-002	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	155.5mm	Aluminium
24576-003	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	155.5mm	Aluminium
24576-004	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	155.5mm	Aluminium
24576-005	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	155.5mm	Aluminium
24576-006	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	155.5mm	Aluminium
24576-007	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	155.5mm	Aluminium
24576-008	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	155.5mm	Aluminium
24576-009	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	155.5mm	Aluminium
24576-010	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	155.5mm	Aluminium
24576-011	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	155.5mm	Aluminium
24576-012	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	155.5mm	Aluminium

24576-013	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	155.5mm	Aluminium
24576-021	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	289mm	Aluminium
24576-022	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-101	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	289mm	Aluminium

Table 3/3

Numer katalogowy	Stopień ochrony	Szerokość	Szybka wysyłka
24576-001	IP20	185.9mm	Nie
24576-002	IP20	185.9mm	Nie
24576-003	IP20	257mm	Nie
24576-004	IP20	257mm	Nie
24576-005	IP20	257mm	Nie
24576-006	IP20	363.7mm	Nie
24576-007	IP20	363.7mm	Nie
24576-008	IP20	363.7mm	Nie
24576-009	IP20	470.3mm	Nie
24576-010	IP20	470.3mm	Nie
24576-011	IP20	470.3mm	Nie
24576-012	IP20	470.3mm	Nie
24576-013	IP20	470.3mm	Nie

Numer katalogowy	Stopień ochrony	Szerokość	Szybka wysyłka
24576-021	IP20	470.3mm	Nie
24576-022	IP20	470.3mm	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE