

PSU 19" AC/DC Maxpower 100 W, Triple



Pluggable 19" Power Supplies with H15 connector for fanless applications. With wide range AC input and three output voltages.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Wide input voltage range 90 ... 254 V AC and 100 ... 360 VDC with active power-factor correction (PFC)

3 output voltages

Signalling: Output voltage OK

High power density

SPECYFIKACJE

Table 1/3

Numer katalogowy	Typ	Napięcie wejściowe AC	Zasilanie	Liczba napięć wyjściowych	Napięcie 1	Prąd 1
13100-122	Tryb impulsowy 19"	90 – 264V	100W	3	5V	8A
13100-123	Tryb impulsowy 19"	90 – 264V	100W	3	5V	8A

Table 2/3

Numer katalogowy	Napięcie 2	Prąd 2	Napięcie 3	Prąd 3	Wysokość stojaka	Szerokość stojaka
------------------	------------	--------	------------	--------	------------------	-------------------

13100-122	12V	2.5A	12V	2.5A	3U	8HP
13100-123	15V	2A	15V	2A	3U	8HP

Table 3/3

Numer katalogowy	Głębokość	Liczba opakowań	Szybka wysyłka
13100-122	171.93mm	1	Nie
13100-123	171.93mm	1	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Please order front panel separately.

Output data at mains voltage > 190 VAC, Ta = -25 ... 50 °C.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE