

Zasilacz 19" AC/DC Maxpower 50 w, pojedynczy



Redundancja z aktywnym LUB odłączeniem; nie jest wymagane obciążenie podstawowe; Automatyczny rozkład obciążenia w zależności od temperatury zasilacza; nie jest wymagana linia podziału prądu między zasilaczami; topologia quasi-rezonansowa zmniejsza emisję EMC.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Szeroki zakres napięcia wejściowego 90 ... 253 VAC i 100... 360 VDC

jedno napięcie wyjściowe

Sygnalizacja: Napięcie wyjściowe prawidłowe

W tym panel przedni

Moc trybu gotowości (bez obciążenia) <1.5 W.

Wydajność do 88%

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Typ	Napięcie wejściowe AC	Zasilanie	Liczba napięć wyjściowych	Napięcie 1	Aktualny 1
13100-174	19-calowy tryb przełączany	90 – 264V	53W	1	48V	1.1A
13100-172	19-calowy tryb przełączany	90 – 264V	50W	1	15V	3.4A

Numer katalogowy	Typ	Napięcie wejściowe AC	Zasilanie	Liczba napięć wyjściowych	Napięcie 1	Aktualny 1
13100-173	19-calowy tryb przełączany	90 – 264V	50W	1	24V	2.1A
13100-170	19-calowy tryb przełączany	90 – 253V	50W	1	5V	10A
13100-171	19-calowy tryb przełączany	90 – 264V	50W	1	12V	4.2A

Table 2/2

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Szerokość stelaża	Ilość opakowania	Szybka wysyłka
13100-174	3U	6HP	1	Nie
13100-172	3U	6HP	1	Nie
13100-173	3U	6HP	1	Nie
13100-170	3U	6HP	1	Nie
13100-171	3U	6HP	1	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Dane wyjściowe przy Ta = -25 ... 50 °C.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE