


RatiopacPRO 19" wspornik montażowy z uchwytem, modernizacja



Dzięki temu 19-calowemu wspornikowi montażowemu z uchwytemi elastyczny i wytrzymały futerał RatiopacPRO/-AIR można łatwo przekształcić z komputera stacjonarnego na 19-calowy do montażu w szafie serwerowej.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Do konwersji skrzynek z listwą osłonową, uchwytem przednim lub uchwytem montażowym 19"

SPECYFIKACJE

Materiał: Aluminium
Typ produktu: Uchwyt
Typ: Statyczne

Table 1/2

Numer katalogowy	Ilość opakowania	Typ uchwytu	Kolor	Zakończ	Rodzina produktów	Współpracuje z
24572-700	2	Uchwyt przedni z 19-calowymi wspornikami montażowymi	Ciemnoszary	Malowany proszkowo	RatiopacPRO	Przypadki, RatiopacPRO

Numer katalogowy	Ilość opakowania	Typ uchwytu	Kolor	Zakończ	Rodzina produktów	Współpracuje z
24572-701	2	Uchwyt przedni z 19-calowymi wspornikami montażowymi	Ciemnoszary	Malowany proszkowo	RatiopacPRO	Przypadki, RatiopacPRO
24572-702	2	Uchwyt przedni z 19-calowymi wspornikami montażowymi	Ciemnoszary	Malowany proszkowo	RatiopacPRO	Przypadki, RatiopacPRO
24572-705	2	Uchwyt przedni z 19-calowymi wspornikami montażowymi	Ciemnoszary	Malowany proszkowo	RatiopacPRO AIR	Przypadki, RatiopacPRO AIR
24572-704	2	Uchwyt przedni z 19-calowymi wspornikami montażowymi	Ciemnoszary	Malowany proszkowo	RatiopacPRO	Przypadki, RatiopacPRO
24572-707	2	Uchwyt przedni z 19-calowymi wspornikami montażowymi	Ciemnoszary	Malowany proszkowo	RatiopacPRO AIR	Przypadki, RatiopacPRO AIR

Table 2/2

Numer katalogowy	Szybka wysyłka
24572-700	Nie
24572-701	Nie
24572-702	Nie
24572-705	Nie
24572-704	Nie
24572-707	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Nie wolno stosować szyn ślizgowych podczas montażu w szafach lub 19-calowych obudowach.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE