


RatiopacPRO AIR 19" Rack Mount Case, remontowalne osłony z uchwytemi



nVent SCHROFF RatiopacPRO CASE zapewnia ochronę elektroniki dla 19" i poszczególnych zespołów elektronicznych. Ten elastyczny i wytrzymały futerał można łatwo przekształcić z komputera stacjonarnego w obudowę do montażu w szafie typu Rack o przekątnej 19 cala i zawiera cztery różne opcje stylu. Ta wersja obudowy zapewnia zaawansowane możliwości chłodzenia i wsporniki montażowe z uchwytemi do montażu w szafie typu Rack 19".

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Futerały do indywidualnego montażu z 19-calowymi standardowymi komponentami lub specjalnym mocowaniem wewnętrznym, np. z płytą montażową

Retrofitable EMC ekranowanie

Wersja z uchwytemi montażowymi 19" z przednimi uchwytemi, bez widocznych śrub

Obudowa ma 2 x 1/2 U prześwity dla wentylacji pod i nad klatką płyty

Do głębokości płyty 160 mm, 220 mm, 280 mm i 340 mm (w zależności od głębokości obudowy)

Symetryczna konstrukcja, identyczna przednia i tylna strona

Zgodność z normą DIN EN 62368-1

SPECYFIKACJE

Obciążenie statyczne:	25kg
Szerokość stelaża:	84HP
Typ produktu:	Przypadek
Typ:	Obudowa dla poszczególnych podzespołów elektronicznych
Ekranowanie EMC:	Nie (możliwość ponownego montażu)

Table 1/3

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Głębokość	Ilość opakowania	Wysokość użytkowa	Szerokość użytkowa	Konstrukcja ramy przedniej
24572-670	3U	255.5mm	1	112.3mm	432mm	19-calowe wsporniki montażowe z uchwytyami, Szyny poziome
24572-673	3U	315.5mm	1	112.3mm	432mm	19-calowe wsporniki montażowe z uchwytyami, Szyny poziome
24572-674	3U	375.5mm	1	112.3mm	432mm	19-calowe wsporniki montażowe z uchwytyami, Szyny poziome
24572-675	3U	435.5mm	1	112.3mm	432mm	19-calowe wsporniki montażowe z uchwytyami, Szyny poziome
24572-676	3U	495.5mm	1	112.3mm	432mm	19-calowe wsporniki montażowe z uchwytyami, Szyny poziome
24572-690	6U	255.5mm	1	245.7mm	432mm	19-calowe wsporniki montażowe z uchwytyami, Szyny poziome
24572-693	6U	315.5mm	1	245.7mm	432mm	19-calowe wsporniki montażowe z uchwytyami, Szyny poziome
24572-694	6U	375.5mm	1	245.7mm	432mm	19-calowe wsporniki montażowe z uchwytyami, Szyny poziome

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Głębokość	Ilość opakowania	Wysokość użytkowa	Szerokość użytkowa	Konstrukcja ramy przedniej
24572-695	6U	435.5mm	1	245.7mm	432mm	19-calowe wsporniki montażowe z uchwytyami, Szyny poziome
24572-696	6U	495.5mm	1	245.7mm	432mm	19-calowe wsporniki montażowe z uchwytyami, Szyny poziome

Table 2/3

Numer katalogowy	Opcja chłodzenia	Zgodność z	Zakończ	Wysokość	Materiał	Stopień ochrony
24572-670	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Pasywny, Malowany proszkowo	177mm	Aluminium	IP20
24572-673	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Pasywny, Malowany proszkowo	177mm	Aluminium	IP20
24572-674	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Pasywny, Malowany proszkowo	177mm	Aluminium	IP20
24572-675	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Pasywny, Malowany proszkowo	177mm	Aluminium	IP20
24572-676	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Pasywny, Malowany proszkowo	177mm	Aluminium	IP20

Numer katalogowy	Opcja chłodzenia	Zgodność z	Zakończ	Wysokość	Materiał	Stopień ochrony
24572-690	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Pasywny, Malowany proszkowo	310.35mm	Aluminium	IP20
24572-693	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Pasywny, Malowany proszkowo	310.35mm	Aluminium	IP20
24572-694	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Pasywny, Malowany proszkowo	310.35mm	Aluminium	IP20
24572-695	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Pasywny, Malowany proszkowo	310.35mm	Aluminium	IP20
24572-696	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Pasywny, Malowany proszkowo	310.35mm	Aluminium	IP20

Table 3/3

Numer katalogowy	Szerokość	Szybka wysyłka
24572-670	448.9mm	Nie
24572-673	448.9mm	Nie
24572-674	448.9mm	Nie
24572-675	448.9mm	Nie
24572-676	448.9mm	Nie

Numer katalogowy	Szerokość	Szybka wysyłka
24572-690	448.9mm	Nie
24572-693	448.9mm	Nie
24572-694	448.9mm	Nie
24572-695	448.9mm	Nie
24572-696	448.9mm	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Modyfikacje (specjalne kolory lub rozmiary).

Rozwiązania niestandardowe (wycięcia w górnej pokrywie, płycie podstawy lub panelach bocznych).

Serwis montażowy z jednego kawałka.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE