


RatiopacPRO AIR 19" Rack Mount Case, remontowalne ekranowanie



nVent SCHROFF RatiopacPRO CASE zapewnia ochronę elektroniki dla 19" i poszczególnych zespołów elektronicznych. Ten elastyczny i wytrzymały futerał można łatwo przekształcić z komputera stacjonarnego w obudowę do montażu w szafie typu Rack o przekątnej 19 cala i zawiera cztery różne opcje stylu. Ta wersja obudowy zapewnia zaawansowane możliwości chłodzenia i wsporniki montażowe do montażu w szafie typu Rack 19".

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Futerały do indywidualnego montażu z 19-calowymi standardowymi komponentami lub specjalnym mocowaniem wewnętrznym, np. z płytą montażową

Retrofitable EMC ekranowanie

Wersja z uchwytami montażowymi 19", bez widocznych śrub

Obudowa ma 2 x 1/2 U prześwity dla wentylacji pod i nad klatką płyty

Do głębokości płyty 160 mm, 220 mm, 280 mm i 340 mm (w zależności od głębokości obudowy)

Symetryczna konstrukcja, identyczna przednia i tylna strona

Zgodność z normą DIN EN 62368-1

SPECYFIKACJE

Obciążenie statyczne:	25kg
Szerokość stelaża:	84HP
Typ produktu:	Przypadek
Typ:	Obudowa dla poszczególnych podzespołów elektronicznych
Ekranowanie EMC:	Nie (możliwość ponownego montażu)

Table 1/3

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Głębokość	Ilość opakowania	Wysokość użytkowa	Szerokość użytkowa	Konstrukcja ramy przedniej
24571-582	3U	255.5mm	1	112.3mm	432mm	Wsporniki montażowe 19", Szyny poziome
24571-585	3U	315.5mm	1	112.3mm	432mm	Wsporniki montażowe 19", Szyny poziome
24571-586	3U	375.5mm	1	112.3mm	432mm	Wsporniki montażowe 19", Szyny poziome
24571-587	3U	435.5mm	1	112.3mm	432mm	Wsporniki montażowe 19", Szyny poziome
24571-588	3U	495.5mm	1	112.3mm	432mm	Wsporniki montażowe 19", Szyny poziome
24571-630	4U	255.5mm	1	156.8mm	432mm	Wsporniki montażowe 19", Szyny poziome
24571-633	4U	315.5mm	1	156.8mm	432mm	Wsporniki montażowe 19", Szyny poziome
24571-634	4U	375.5mm	1	156.8mm	432mm	Wsporniki montażowe 19", Szyny poziome
24571-635	4U	435.5mm	1	156.8mm	432mm	Wsporniki montażowe 19", Szyny poziome
24571-636	4U	495.5mm	1	156.8mm	432mm	Wsporniki montażowe 19", Szyny poziome
24571-678	6U	255.5mm	1	245.7mm	432mm	Wsporniki montażowe 19", Szyny poziome
24571-681	6U	315.5mm	1	245.7mm	432mm	Wsporniki montażowe 19", Szyny poziome
24571-682	6U	375.5mm	1	245.7mm	432mm	Wsporniki montażowe 19", Szyny poziome

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Głębokość	Ilość opakowania	Wysokość użytkowa	Szerokość użytkowa	Konstrukcja ramy przedniej
24571-683	6U	435.5mm	1	245.7mm	432mm	Wsporniki montażowe 19", Szyny poziome
24571-684	6U	495.5mm	1	245.7mm	432mm	Wsporniki montażowe 19", Szyny poziome

Table 2/3

Numer katalogowy	Opcja chłodzenia	Zgodność z	Zakończ	Wysokość	Materiał	Stopień ochrony
24571-582	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Pasywny, Malowany proszkowo	177mm	Aluminium	IP20
24571-585	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Pasywny, Malowany proszkowo	177mm	Aluminium	IP20
24571-586	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Pasywny, Malowany proszkowo	177mm	Aluminium	IP20
24571-587	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Pasywny, Malowany proszkowo	177mm	Aluminium	IP20
24571-588	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Pasywny, Malowany proszkowo	177mm	Aluminium	IP20
24571-630	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Pasywny, Malowany proszkowo	221.5mm	Aluminium	IP20

Numer katalogowy	Opcja chłodzenia	Zgodność z	Zakończ	Wysokość	Materiał	Stopień ochrony
24571-633	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Pasywny, Malowany proszkowo	221.5mm	Aluminium	IP20
24571-634	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Pasywny, Malowany proszkowo	221.5mm	Aluminium	IP20
24571-635	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Pasywny, Malowany proszkowo	221.5mm	Aluminium	IP20
24571-636	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Pasywny, Malowany proszkowo	221.5mm	Aluminium	IP20
24571-678	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Pasywny, Malowany proszkowo	310.35mm	Aluminium	IP20
24571-681	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Pasywny, Malowany proszkowo	310.35mm	Aluminium	IP20
24571-682	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Pasywny, Malowany proszkowo	310.35mm	Aluminium	IP20

Numer katalogowy	Opcja chłodzenia	Zgodność z	Zakończ	Wysokość	Materiał	Stopień ochrony
24571-683	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Pasywny, Malowany proszkowo	310.35mm	Aluminium	IP20
24571-684	Tak	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Pasywny, Malowany proszkowo	310.35mm	Aluminium	IP20

Table 3/3

Numer katalogowy	Szerokość	Szybka wysyłka
24571-582	448.9mm	Nie
24571-585	448.9mm	Nie
24571-586	448.9mm	Nie
24571-587	448.9mm	Nie
24571-588	448.9mm	Nie
24571-630	448.9mm	Nie
24571-633	448.9mm	Nie
24571-634	448.9mm	Nie
24571-635	448.9mm	Nie
24571-636	448.9mm	Nie
24571-678	448.9mm	Nie
24571-681	448.9mm	Nie

Numer katalogowy	Szerokość	Szybka wysyłka
24571-682	448.9mm	Nie
24571-683	448.9mm	Nie
24571-684	448.9mm	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Modyfikacje (specjalne kolory lub rozmiary).

Rozwiązania niestandardowe (wycięcia w górnej pokrywie, płycie podstawy lub panelach bocznych).

Serwis montażowy z jednego kawałka.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE