


RatiopacPRO/-AIR Strap Handle



Strap handle for RatiopacPRO/-AIR with a static load-carrying capacity of 20 kg. Retrofittable without mechanical tooling on case.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Static load-carrying capacity 20 kg

Retrofittable without mechanical tooling on the case side panel

SPECYFIKACJE

Współpracuje z: Obudowy
Typ produktu: Uchwyt
Rodzina produktów: RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Głębokość	Liczba opakowań	Typ uchwytu	Szybka wysyłka
24571-308	3U	315mm	1	Opaska	Nie
24571-316	4U	435mm	1	Opaska	Nie
24571-315	4U	375mm	1	Opaska	Nie
24571-314	4U	315mm	1	Opaska	Nie

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Głębokość	Liczba opakowań	Typ uchwytu	Szybka wysyłka
24571-309	3U	375mm	1	Opaska	Nie
24571-310	3U	435mm	1	Opaska	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE