


Panel tylny dla RatiopacPRO/PropacPRO, perforowany, retrofit ekranowanie



Perforowany panel tylny, Al, 2.5 mm jest nieekranowany.
Tylina strona jest przewodząca.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Panel tylny, Al, 2.5 mm, przód: Anodowany, tył: Przewodzący, nieekranowany

Umożliwia montaż na szynach poziomych

SPECYFIKACJE

Materiał:	Aluminium
Wykończenie:	Anodowane; Pasywny
Współpracuje z:	Przypadki
Rodzina produktów:	RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR
Typ:	Panel tylny
Typ produktu:	Panel boczny

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Szerokość stojaka	Liczba opakowań	Wysokość	Szerokość	Szybka wysyłka
------------------	------------------	-------------------	-----------------	----------	-----------	----------------

20848-680	2U	42HP	1	83.5mm	213mm	Nie
20848-681	2U	63HP	1	83.5mm	319.7mm	Nie
20848-633	3U	28HP	1	123.4mm	141.9mm	Nie
20848-634	3U	42HP	1	123.4mm	213mm	Nie
20848-635	3U	63HP	1	123.4mm	319.7mm	Nie
20848-636	3U	84HP	1	123.4mm	426.4mm	Nie
20848-657	4U	42HP	1	168.9mm	213mm	Nie
20848-658	4U	63HP	1	168.9mm	319.7mm	Nie
20848-659	4U	84HP	1	168.9mm	426.4mm	Nie
20848-643	6U	84HP	1	256mm	426.4mm	Nie
20848-640	6U	28HP	1	256mm	141.9mm	Nie
20848-641	6U	42HP	1	256mm	213mm	Nie
20848-642	6U	63HP	1	256mm	319.7mm	Nie
20848-656	4U	28HP	1	168.9mm	141.9mm	Nie
20848-679	2U	28HP	1	83.5mm	141.9mm	Nie
20848-682	2U	84HP	1	83.5mm	426.4mm	Nie
20848-744	5U	28HP	1	220mm	141.9mm	Nie
20848-745	5U	42HP	1	220mm	213mm	Nie
20848-746	5U	63HP	1	220mm	319.7mm	Nie

20848-747	5U	84HP	1	220mm	426.4mm	Nie
-----------	----	------	---	-------	---------	-----

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE