

Secure Dual W-Lock Power Cord



Secure dual W-Lock power cords provide enhanced cord retention between both the PDU and IT equipment. Both connections require deliberate action in order to release the locking buttons to prevent accidental detachment of power connections. Cords function with any corresponding standard IEC receptacle, but locking feature requires compatible W-lock or V-lock outlets

FUNKCJE

Secure dual locking power cords

The IEC C14/C20 plug will lock into any RackPower PDU

The universal locking IEC connector will securely lock into any standard C14/C20 power inlet

Both connections require deliberate action in order to release the locking buttons and disconnect power

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Typ	Współpracuje z	Długość	Kolor	Wysokość	Długość kabla wejściowego
EP1314024X150	Kabel	RackPower	600mm	Czarny	270mm	588m
EP1314048X125	Kabel	RackPower	1200mm	Czarny	270mm	1.176m
EP1314072X100	Kabel	RackPower	1800mm	Czarny	270mm	1.764m
EP1314B24X150	Kabel	RackPower	600mm	Niebieski	270mm	0.588m
EP1314B48X125	Kabel	RackPower	1200mm	Niebieski	270mm	1.176m

Numer katalogowy	Typ	Współpracuje z	Długość	Kolor	Wysokość	Długość kabla wejściowego
EP1314B72X100	Kabel	RackPower	1800mm	Niebieski	270mm	1.764m
EP1314R24X150	Kabel	RackPower	600mm	Czerwony	270mm	0.588m
EP1314R48X125	Kabel	RackPower	1200mm	Czerwony	270mm	1.176m
EP1314R72X100	Kabel	RackPower	1800mm	Czerwony	270mm	1.764m
EP1920024X100	Kabel	RackPower	600mm	Czarny	270mm	0.588m
EP1920048X75	Kabel	RackPower	1200mm	Czarny	270mm	1.176m
EP1920072X50	Kabel	RackPower	1800mm	Czarny	270mm	1.764m
EP1920B24X100	Kabel	RackPower	600mm	Niebieski	270mm	0.588m
EP1920B48X75	Kabel	RackPower	1200mm	Niebieski	270mm	1.176m
EP1920B72X50	Kabel	RackPower	1800mm	Niebieski	270mm	1.764m
EP1920R24X100	Kabel	RackPower	600mm	Czerwony	270mm	0.588m
EP1920R48X75	Kabel	RackPower	1200mm	Czerwony	270mm	1.176m
EP1920R72X50	Kabel	RackPower	1800mm	Czerwony	270mm	1.764m

Table 2/2

Numer katalogowy	Liczba opakowań	Typ wtyczki	Odłączany kabel wejściowy	Szybka wysyłka
EP1314024X150	150	C13/C14	Nie	Nie

Numer katalogowy	Liczba opakowań	Typ wtyczki	Odłączany kabel wejściowy	Szybka wysyłka
EP1314048X125	125	C13/C14	Nie	Nie
EP1314072X100	100	C13/C14	Nie	Nie
EP1314B24X150	150	C13/C14	Nie	Nie
EP1314B48X125	125	C13/C14	Nie	Nie
EP1314B72X100	100	C13/C14	Nie	Nie
EP1314R24X150	150	C13/C14	Nie	Nie
EP1314R48X125	125	C13/C14	Nie	Nie
EP1314R72X100	100	C13/C14	Nie	Nie
EP1920024X100	100	C19/C20	Nie	Nie
EP1920048X75	75	C19/C20	Nie	Nie
EP1920072X50	50	C19/C20	Nie	Nie
EP1920B24X100	100	C19/C20	Nie	Nie
EP1920B48X75	75	C19/C20	Nie	Nie
EP1920B72X50	50	C19/C20	Nie	Nie
EP1920R24X100	100	C19/C20	Nie	Nie
EP1920R48X75	75	C19/C20	Nie	Nie
EP1920R72X50	50	C19/C20	Nie	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE