

Listwa gniazdowa, IEC C13, z wejściem Wieland®



Modułowy, kompaktowy PDU z wieloma elementami funkcyjnymi. Dzięki aluminiowej obudowie 1U na 1U PDU można łatwo zintegrować w szafie serwerowej. Złącze Wieland umożliwia łatwe połączenie z różnymi przewodami wejściowymi zasilania.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Wejście przez wtyk Wieland® GST 18

Wysokość montażu 1U.

Zgodnie z IEC 60320

Montaż poziomy lub pionowy

Wyjście przez gniazda IEC 60320 C-13

Listwy nasadowe można obracać we wszystkich czterech kierunkach (co 90°) podczas montażu

SPECYFIKACJE

Długość:	438.5mm
Materiał:	Aluminium; Poliamid
Typ produktu:	Listwa gniazdowa

Table 1/2

Numer katalogowy	Typ gniazda	Ilość gniazda	Gniazda przełączane	Napięcie AC	Funkcja	Ilość opakowania
------------------	-------------	---------------	---------------------	-------------	---------	------------------

60110-340	IEC C13	12	Nie	230V		1
60110-341	IEC C13	12	Nie	230V		1
60110-342	IEC C13	12	Nie	230V		1
60110-349	IEC C13	6	Nie	230V	Zabezpieczenie nadprądowe	1
60110-350	IEC C13	6	Nie	230V	Zabezpieczenie nadprądowe	1
60110-351	IEC C13	6	Nie	230V	Zabezpieczenie nadprądowe	1

Table 2/2

Numer katalogowy	Kolor	Głębokość	Zakończ	Szybka wysyłka
60110-340	Szary	44mm	Anodowane	Nie
60110-341	Czarny	44mm	Anodowane	Nie
60110-342	Czerwony	44mm	Anodowane	Nie
60110-349	Szary	44mm	Anodowane	Nie
60110-350	Czarny	44mm	Anodowane	Nie
60110-351	Czerwony	44mm	Anodowane	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wspornik montażowy do montażu pionowego należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE