

# Listwa gniazdowa, IEC C19



Modułowy, kompaktowy PDU z wieloma elementami funkcyjnymi. Dzięki aluminiowej obudowie 1U na jedną U można łatwo zintegrować moduł PDU w szafie serwerowej z gniazdami IEC C19.

## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Listwy zaciskowe z C19 gniazdami IEC

Listwy gniazdowe można obracać we wszystkich czterech kierunkach (co 90°) podczas montażu

Kabel połączeniowy 2 m, ze złączem zgodnym z IEC 60309

Wysokość montażu 1U.

## SPECYFIKACJE

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Materiał:</b>     | Aluminium; Poliamid |
| <b>Kolor:</b>        | Szary               |
| <b>Typ produktu:</b> | Listwa gniazdowa    |

Table 1/2

| Numer katalogowy | Typ gniazda | Ilość gniazda | Gniazda przełączane | Napięcie AC | Ilość opakowania | Głębokość |
|------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|------------------|-----------|
| 60110-280        | IEC C19     | 8             | Nie                 | 230V        | 1                | 44mm      |
| 60110-282        | IEC C19     | 12            | Nie                 | 230V        | 1                | 44mm      |

| Numer katalogowy | Typ gniazda | Ilość gniazda | Gniazda przełączane | Napięcie AC | Ilość opakowania | Głębokość |
|------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|------------------|-----------|
| 60110-281        | IEC C19     | 12            | Nie                 | 230V        | 1                | 44mm      |

Table 2/2

| Numer katalogowy | Zakończ   | Wysokość | Długość | Szybka wysyłka |
|------------------|-----------|----------|---------|----------------|
| 60110-280        | Anodowane | 44mm     | 438.5mm | Nie            |
| 60110-282        | Anodowane | 44mm     | 947.5mm | Nie            |
| 60110-281        | Anodowane | 44mm     | 947.5mm | Nie            |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wspornik do montażu pionowego należy zamówić oddzielnie.

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**