


Uchwyt statyczny z tworzywa sztucznego w postaci trapezu, czarny



Stacyjny uchwyt z tworzywa sztucznego, w postaci trapezu w kolorze czarnym można zamontować na panelu przednim w celu ekstrakcji płytki drukowanej.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Z oddzielną tabliczką identyfikacyjną, Al 1.5 mm

UCHWYT, PC, UL 94 V0

SPECYFIKACJE

Współpracuje z:	Panele przednie
Typ produktu:	Uchwyt
Materiał:	Poliwęglan

Typ: Statyczne

Table 1/2

Numer katalogowy	Szerokość stelaża	Ilość opakowania	Typ uchwytu	Stopień palności	Kolor	Zgodność z
20808-082	7HP	1	Trapez, statyczny	UL® 94V-0	Czarny	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-088	21HP	1	Trapez, statyczny	UL® 94V-0	Czarny	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-089	28HP	1	Trapez, statyczny	UL® 94V-0	Czarny	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-090	40HP	1	Trapez, statyczny	UL® 94V-0	Czarny	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-091	42HP	1	Trapez, statyczny	UL® 94V-0	Czarny	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-080	5HP	1	Trapez, statyczny	UL® 94V-0	Czarny	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-081	6HP	1	Trapez, statyczny	UL® 94V-0	Czarny	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-083	8HP	1	Trapez, statyczny	UL® 94V-0	Czarny	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-084	9HP	1	Trapez, statyczny	UL® 94V-0	Czarny	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-085	10HP	1	Trapez, statyczny	UL® 94V-0	Czarny	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101

Numer katalogowy	Szerokość stelaża	Ilość opakowania	Typ uchwytu	Stopień palności	Kolor	Zgodność z
20808-086	12HP	1	Trapez, statyczny	UL® 94V-0	Czarny	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-087	14HP	1	Trapez, statyczny	UL® 94V-0	Czarny	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20809-396	3HP	1	Trapez, statyczny	UL® 94V-0	Czarny	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20809-397	4HP	1	Trapez, statyczny	UL® 94V-0	Czarny	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101

Table 2/2

Numer katalogowy	Szerokość (W)	Szybka wysyłka
20808-082	34.1mm	Nie
20808-088	105.2mm	Nie
20808-089	140.8mm	Nie
20808-090	201.8mm	Nie
20808-091	212mm	Nie
20808-080	24mm	Nie
20808-081	29mm	Nie
20808-083	39.2mm	Nie
20808-084	44.3mm	Nie
20808-085	49.4mm	Nie


Numer katalogowy	Szerokość (W)	Szybka wysyłka
20808-086	59.6mm	Nie
20808-087	69.7mm	Nie
20809-396	13.8mm	Nie
20809-397	18.9mm	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Proszę wziąć pod uwagę, że dostawy mogą być realizowane w podanych SPQ (SPQ, np. 5 sztuk, 10 sztuk, 50 sztuk, itp.). Różne ilości zamówienia (np. 2 sztuk) można zmienić na następną możliwą ilość dostawy = Standardowa ilość opakowania.

Nie może być używany razem z zaciskiem mocującym (21101-239).

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE