


## Static Handle Plastic in Trapezoid Form, Grey



The static plastic handle, trapezoid form in grey color can be mounted to a front panel for extraction of the PCB.

### CERTYFIKATY

---



### FUNKCJE

---

With separate identification plate, Al 1.5 mm

Handle, PC, UL 94 V-0

### SPECYFIKACJE

---

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Współpracuje z:</b> | Panele przednie     |
| <b>Typ produktu:</b>   | Uchwyt              |
| <b>Materiał:</b>       | Eter polifenylenowy |
| <b>Typ:</b>            | Statyczny           |

Table 1/2

| Numer katalogowy | Szerokość stojaka | Liczba opakowań | Typ uchwytu          | Klasyfikacja palności | Kolor      | Kod koloru |
|------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
| 20808-003        | 5HP               | 1               | Trapezoid, statyczny | UL® 94V-0             | Jasnoszary | RAL 7035   |
| 20808-004        | 10HP              | 1               | Trapezoid, statyczny | UL® 94V-0             | Jasnoszary | RAL 7035   |
| 20808-009        | 40HP              | 1               | Trapezoid, statyczny | UL® 94V-0             | Szary      |            |
| 20808-012        | 61HP              | 1               | Trapezoid, statyczny | UL® 94V-0             | Szary      |            |
| 20808-060        | 6HP               | 1               | Trapezoid, statyczny | UL® 94V-0             | Jasnoszary | RAL 7035   |
| 20808-061        | 7HP               | 1               | Trapezoid, statyczny | UL® 94V-0             | Jasnoszary | RAL 7035   |
| 20808-062        | 8HP               | 1               | Trapezoid, statyczny | UL® 94V-0             | Jasnoszary | RAL 7035   |
| 20808-063        | 9HP               | 1               | Trapezoid, statyczny | UL® 94V-0             | Szary      |            |
| 20808-064        | 12HP              | 1               | Trapezoid, statyczny | UL® 94V-0             | Jasnoszary | RAL 7035   |
| 20808-065        | 14HP              | 1               | Trapezoid, statyczny | UL® 94V-0             | Jasnoszary | RAL 7035   |
| 20808-066        | 21HP              | 1               | Trapezoid, statyczny | UL® 94V-0             | Jasnoszary | RAL 7035   |
| 20808-067        | 28HP              | 1               | Trapezoid, statyczny | UL® 94V-0             | Jasnoszary | RAL 7035   |
| 20808-068        | 42HP              | 1               | Trapezoid, statyczny | UL® 94V-0             | Jasnoszary | RAL 7035   |
| 20809-294        | 3HP               | 1               | Trapezoid, statyczny | UL® 94V-0             | Jasnoszary | RAL 7035   |
| 20809-295        | 4HP               | 1               | Trapezoid, statyczny | UL® 94V-0             | Jasnoszary | RAL 7035   |

Table 2/2

| Numer katalogowy | Zgodność z                                | Głębokość (D) | Wysokość (H) | Szerokość (W) | Szybka wysyłka |
|------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 20808-003        | EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101 | 14mm          | 15.4mm       | 24mm          | Nie            |


| Numer katalogowy | Zgodność z                                | Głębokość (D) | Wysokość (H) | Szerokość (W) | Szybka wysyłka |
|------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 20808-004        | EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101 | 14mm          | 15.4mm       | 49.4mm        | Nie            |
| 20808-009        | EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101 |               |              | 201.8mm       | Nie            |
| 20808-012        | EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101 |               |              | 308.5mm       | Nie            |
| 20808-060        | EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101 | 14mm          | 15.4mm       | 29mm          | Nie            |
| 20808-061        | EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101 | 14mm          | 15.4mm       | 34.1mm        | Nie            |
| 20808-062        | EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101 | 14mm          | 15.4mm       | 39.2mm        | Nie            |
| 20808-063        | EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101 |               |              | 44.3mm        | Nie            |
| 20808-064        | EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101 | 14mm          | 15.4mm       | 59.6mm        | Nie            |
| 20808-065        | EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101 | 14mm          | 15.4mm       | 69.7mm        | Nie            |
| 20808-066        | EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101 | 14mm          | 15.4mm       | 105.2mm       | Nie            |
| 20808-067        | EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101 | 14mm          | 15.4mm       | 140.8mm       | Nie            |
| 20808-068        | EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101 | 14mm          | 15.4mm       | 212mm         | Nie            |
| 20809-294        | EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101 | 16.3mm        | 15.4mm       | 13.8mm        | Nie            |
| 20809-295        | EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101 | 16.3mm        | 15.4mm       | 18.9mm        | Nie            |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

Cannot be used together with fixing clip (21101-239).

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE