

Teleskopowa prowadnica uniwersalna, 1U.

Uniwersalna prowadnica teleskopowa o wysunięciu > 100% i udźwigu do 39 kg.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Montaż boczny na słupkach 19" (płaszczyzna 19" pozostaje wolna do mocowania przedłużenia/szuflady)

Nośność statyczna na parę 23 - 39 kg.

Można go usunąć

Długość przedłużenia > 100 %

Szerokość szyny k = 9.7 mm, maks. Szerokość montażowa przedłużenia/szuflady w = 429 mm

SPECYFIKACJE

Materiał:	Stal
Typ produktu:	Prowadnica teleskopowa
Zakończ:	Ocynkowana

Table 1/1

Numer katalogowy	Długość	Ilość opakowania	Obciążenie statyczne	Typ	Szybka wysyłka
20110-090	356mm	2	39kg	Uniwersalny	Nie

Numer katalogowy	Długość	Ilość opakowania	Obciążenie statyczne	Typ	Szybka wysyłka
20110-091	406mm	2	36kg	Uniwersalny	Nie
20110-092	457mm	2	34kg	Uniwersalny	Nie
20110-093	508mm	2	32kg	Uniwersalny	Nie
20110-094	559mm	2	29kg	Uniwersalny	Nie
20110-095	610mm	2	27kg	Uniwersalny	Nie
20110-096	660mm	2	23kg	Uniwersalny	Nie
20110-097	711mm	2	23kg	Uniwersalny	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Uniwersalne szyny teleskopowe mogą być również montowane bez dodatkowych elementów w niestandardowych zastosowaniach, to również w innych niż 19-calowych szafach.

Aby zamontować na płaszczyźnie 19", należy zamówić zestaw montażowy osobno.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE