

Prowadnica teleskopowa Uniwersalna, 2 U.

Uniwersalna prowadnica teleskopowa o wysunięciu > 100% i udźwigu do 61 kg.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Szerokość szyny k = 16 mm, maks. Szerokość montażowa przedłużenia/szuflady w = 417 mm

Montaż boczny na słupkach 19" (płaszczyzna 19" pozostaje wolna do mocowania przedłużenia/szuflady)

Blokowanie przy pełnym wysunięciu

Długość przedłużenia > 100 %

Nośność statyczna na parę 46 - 61 kg.

SPECYFIKACJE

Materiał:	Stal
Typ produktu:	Prowadnica teleskopowa
Zakończ:	Ocynkowana

Table 1/1

Numer katalogowy	Długość	Ilość opakowania	Obciążenie statyczne	Typ	Szybka wysyłka
20110-100	305mm	2	61kg	Uniwersalny	Nie

Numer katalogowy	Długość	Ilość opakowania	Obciążenie statyczne	Typ	Szybka wysyłka
20110-106	610mm	2	50kg	Uniwersalny	Nie
20110-108	711mm	2	46kg	Uniwersalny	Nie
20110-102	406mm	2	58kg	Uniwersalny	Nie
20110-104	508mm	2	55kg	Uniwersalny	Nie
20110-105	559mm	2	52kg	Uniwersalny	Nie
20110-103	457mm	2	57kg	Uniwersalny	Nie
20110-101	356mm	2	60kg	Uniwersalny	Nie
20110-107	660mm	2	48kg	Uniwersalny	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Aby zamontować na płaszczyźnie 19", należy zamówić zestaw montażowy osobno. Uniwersalne szyny teleskopowe mogą być również montowane bez dodatkowych elementów w niestandardowych zastosowaniach, a więc również w innych niż szafki 19".

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE