

Prowadnica teleskopowa, uniwersalna, o dużym obciążeniu, 2 U.



Prowadnice teleskopowe o udźwigu od 10 do 100 kg, długości przedłużenia > 100% i możliwości montażu bocznego na 19". Solidne prowadnice teleskopowe - odpowiednie do montażu obudowy 19-calowej nadają się do montażu obudów serwerowych z naszej oferty produktów. Ze względu na wyjątkowo solidną konstrukcję i dużą nośność prowadnice teleskopowe mogą być również używane z bardzo ciężkimi obudowami.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Nośność statyczna na parę 72 - 100 kg.

Montaż boczny na słupkach 19" (płaszczyzna 19" pozostaje wolna do mocowania przedłużenia/szuflady)

Ogranicznik krańcowy jest tłumiony

Długość przedłużenia > 100 %

Szerokość szyny k = 19.1 mm, maks. Szerokość montażowa przedłużenia/szuflady w = 411 mm

SPECYFIKACJE

Materiał:	Stal
Typ produktu:	Prowadnica teleskopowa
Zakończ:	Ocynkowana

Table 1/1

Numer katalogowy	Długość	Ilość opakowania	Obciążenie statyczne	Typ	Szybka wysyłka
------------------	---------	------------------	----------------------	-----	----------------

20110-190	300mm	2	77kg	Uniwersalny	Nie
20110-198	700mm	2	72kg	Uniwersalny	Nie
20110-196	600mm	2	88kg	Uniwersalny	Nie
20110-195	550mm	2	94kg	Uniwersalny	Nie
20110-194	500mm	2	100kg	Uniwersalny	Nie
20110-191	350mm	2	83kg	Uniwersalny	Nie
20110-193	450mm	2	94kg	Uniwersalny	Nie
20110-192	400mm	2	88kg	Uniwersalny	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Aby zamontować na płaszczyźnie 19", należy zamówić zestaw montażowy osobno.

Uniwersalne szyny teleskopowe mogą być również montowane bez dodatkowych elementów w niestandardowych zastosowaniach, a więc również w innych niż 19-calowe szafki.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE