

Technical drawing of a vertical rectangular plate. The overall height is 128.4 and the overall width is 20. The plate has a central vertical slot with a width of 11.4. The slot is defined by two vertical lines, each with a radius of R3.4. The slot is divided into five sections by four horizontal lines, each with a radius of R3.1. The dimensions of the sections are: 3 (top), 20.5, 25, 36.1, and 15.7 (bottom). The total height of the slot is 72.1. The plate has a small circular feature at the top right corner, labeled 'X'. The bottom edge has a small rectangular feature with a width of 7.45.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Uszczelka tekstylna EMC

SPECYFIKACJE

Głębokość (D):	2.5mm
Wysokość stelaża:	3U
Szerokość stelaża:	4HP
Materiał:	Aluminium
Zakończ:	Anodowane; Pasywny
Typ akcesoriów:	Panel przedni

Typ produktu: Panel przedni

Typ: Panel przedni bez uchwytu

Ekranowanie EMC: Nie (możliwość ponownego montażu)

Table 1/2

Numer katalogowy	Ilość opakowania	Montaż	Typ uszczelki EMC	Wykończenie przednie	Tylne wykończenie	Liczba pinów
30849-751	1	Przykręcany przód	Tekstylią	Anodowane	Przewodzący	(3) 9
30849-750	1	Przykręcany przód	Tekstylią	Anodowane	Przewodzący	(2) 9
30849-752	1	Przykręcany przód	Tekstylią	Anodowane	Przewodzący	(I) 15
30849-754	1	Przykręcany przód	Tekstylią	Anodowane	Przewodzący	(I) 25
30849-753	1	Przykręcany przód	Tekstylią	Anodowane	Przewodzący	(2) 15
30849-755	1	Przykręcany przód	Tekstylią	Anodowane	Przewodzący	(2) 25
30849-749	1	Przykręcany przód	Tekstylią	Anodowane	Przewodzący	(I) 9

Table 2/2

Numer katalogowy	Traktowane krawędzie	Zgodność z	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Szybka wysyłka
30849-751	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	Nie
30849-750	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	Nie
30849-752	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	Nie
30849-754	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	Nie
30849-753	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	Nie
30849-755	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	Nie
30849-749	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE


Materiał mocujący (tuleje, śruby kołnierzowe) należy zamówić oddzielnie.


Dostawa jest w standardowych opakowaniach wielokrotnych. Cena dotyczy poszczególnych pozycji.

Uszczelka tekstylna EMC należy zamówić oddzielnie.

Proszę wziąć pod uwagę, że dostawy mogą być realizowane w podanych SPQ (SPQ, np. 5 sztuk, 10 sztuk, 50 sztuk, itp.).
Różne ilości zamówienia (np. 2 sztuk) można zmienić na następną możliwą ilość dostawy = Standardowa ilość opakowania.

SCHEMATY





OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE