

Podstawa/cokół Varistar CP

Boki do montażu na podstawie/cokole Varistar CP



FUNKCJE

Boki podstawy/cokołu, gładkie

SPECYFIKACJE

Typ produktu: Podstawa szafki/stelaża

Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość	Głębokość	Liczba opakowań	Kolor	Kod koloru	Wykończenie
24630-083	100mm	300mm	1	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo
24630-084	200mm	300mm	1	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo
24630-077	100mm	600mm	1	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo
24630-080	200mm	600mm	1	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo
24630-078	100mm	800mm	1	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo
24630-081	200mm	800mm	1	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo
24630-079	100mm	900mm	1	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo

Numer katalogowy	Wysokość	Głębokość	Liczba opakowań	Kolor	Kod koloru	Wykończenie
24630-082	200mm	900mm	1	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo
24630-038	100mm	1000mm	1	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo
24630-041	200mm	1000mm	1	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo
24630-039	100mm	1100mm	1	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo
24630-042	200mm	1100mm	1	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo
24630-040	100mm	1200mm	1	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo
24630-043	200mm	1200mm	1	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo

Table 2/2

Numer katalogowy	Typ	Jednostka opakowania	Szybka wysyłka
24630-083	Strona cokołu		Nie
24630-084	Strona cokołu		Nie
24630-077	Strona cokołu	Parowanie	Nie
24630-080	Strona cokołu	Parowanie	Nie
24630-078	Strona cokołu	Parowanie	Nie
24630-081	Strona cokołu	Parowanie	Nie
24630-079	Strona cokołu	Parowanie	Nie
24630-082	Strona cokołu	Parowanie	Nie
24630-038	Strona cokołu	Parowanie	Nie
24630-041	Strona cokołu	Parowanie	Nie

Numer katalogowy	Typ	Jednostka opakowania	Szybka wysyłka
24630-039	Strona cokołu	Parowanie	Nie
24630-042	Strona cokołu	Parowanie	Nie
24630-040	Strona cokołu	Parowanie	Nie
24630-043	Strona cokołu	Parowanie	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Proszę zamówić oddzielnie podstawę/cokół dla przodu/tyłu.

Nie może być używany w połączeniu z kółkami samonastawnymi

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE