

Szafka Varistar CP Deco z 19-calowymi panelami montażowymi w ramie Deco



Varistar: Wysoce wszechstronna, wytrzymała spawana stalowa obudowa elektroniczna z szeroką gamą dostępnych funkcji, w tym ochroną przed kurzem i wodą (IP 20 i IP 55), opcjami chłodzenia od wentylatorów do 40 kW chłodziarek powietrze-woda, odpornością na wstrząsy, wibracje i odporność sejsmiczną do NEBS GR-3-CORE BELLCORE strefa 4 oraz wiodąca w branży ekranowanie częstotliwości radiowej/elektromagnetycznej (RFI/EMI/EMI) o częstotliwości 61587 dB przy 40 GHz, 3 GHz (testowane zgodnie z IEC 60-63 GHz).

FUNKCJE

Otwarte z przodu (bez drzwi)

19-calowe uchwyty panelowe zintegrowane z ramką dekoracyjną

Drzwi tylne z jednopunktowym blokowaniem, panele boczne z szybkozłączką

Obciążenie statyczne?nośność 400 kg (zamontowany na ramie dekoracyjnej)

SPECYFIKACJE

Typ produktu:	Szafka
Kod koloru okładziny:	RAL 7021
Materiał ramy:	Stal

Table 1/3

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Kolor ramki	Szerokość	Kod koloru ramki	Materiał okładziny
10630-036	42U	2000mm	Czarny szary	600mm	RAL 7021	Stal
10630-035	42U	2000mm	Czarny szary	600mm	RAL 7021	Stal

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Kolor ramki	Szerokość	Kod koloru ramki	Materiał okładziny
10630-033	38U	1800mm	Czarny szary	600mm	RAL 7021	Stal
10630-034	38U	1800mm	Czarny szary	600mm	RAL 7021	Stal

Table 2/3

Numer katalogowy	Głębokość	Kolor okładziny	Ilość opakowania	Zgodność z	Zakończ	Materiał
10630-036	800mm	Czarny szary	1	IEC 60297-3-100	Malowany proszkowo	Stal
10630-035	600mm	Czarny szary	1	IEC 60297-3-100	Malowany proszkowo	Stal
10630-033	600mm	Czarny szary	1	IEC 60297-3-100	Malowany proszkowo	Stal
10630-034	800mm	Czarny szary	1	IEC 60297-3-100	Malowany proszkowo	Stal

Table 3/3

Numer katalogowy	Obciążenie statyczne	Szybka wysyłka
10630-036	400kg	Nie
10630-035	400kg	Nie
10630-033	400kg	Nie
10630-034	400kg	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Uchwyt dźwigni można dodać do tylnych drzwi.

Dodatkowe wymiary i wersja dostępne w serwisie ServicePlus EMC. Proszę zamówić podstawę/cokół oddzielnie. Do montażu półek i szyn ślizgowych potrzebna jest kolejna para mocowań panelowych/ślizgowych.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę

gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.