

Varistar CP Deco Frame do szafki 800 W.



Rama dekoracyjna idealnie pasuje do Varistar CP o szerokości 800 mm bez przednich drzwi. Ukrywa wszelkie okablowanie po bokach szafki, usprawniając prowadzenie kabli i montaż sprzętu w celu bardziej efektywnego procesu instalacji, a jednocześnie poprawiając wygląd szafki.

FUNKCJE

Ukrywa okablowanie obok uchwyty panelowego 19-calowego, usprawniając prowadzenie kabli i montaż sprzętu w celu bardziej efektywnego procesu instalacji

Zapewnia łatwiejszy dostęp do wewnętrznych elementów szafki za pomocą zawiasów lub wyjmowanych paneli, upraszczając konserwację i naprawy

Poprawia funkcjonalność, wygląd i trwałość szaf Varistar CP bez drzwi

SPECYFIKACJE

Typ produktu: Rama szafki/stelaża

Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Szerokość	Operacja projektu	Ilość opakowania	Kod koloru
21630-919	42U	2000mm	800mm	Rama odchylana	1	RAL 7021
21630-926	47U	2200mm	800mm	19-calowe uchwyty ślizgowe	1	RAL 7021
21630-918	38U	1800mm	800mm	Rama odchylana	1	RAL 7021
21630-920	47U	2200mm	800mm	Rama odchylana	1	RAL 7021

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Szerokość	Operacja projektu	Ilość opakowania	Kod koloru
21630-925	42U	2000mm	800mm	19-calowe uchwyty ślizgowe	1	RAL 7021
21630-924	38U	1800mm	800mm	19-calowe uchwyty ślizgowe	1	RAL 7021

Table 2/2

Numer katalogowy	Zakończ	Typ	Szybka wysyłka
21630-919	Malowany proszkowo	Ramka dekoracyjna	Nie
21630-926	Malowany proszkowo	Ramka dekoracyjna	Nie
21630-918	Malowany proszkowo	Ramka dekoracyjna	Nie
21630-920	Malowany proszkowo	Ramka dekoracyjna	Nie
21630-925	Malowany proszkowo	Ramka dekoracyjna	Nie
21630-924	Malowany proszkowo	Ramka dekoracyjna	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Rama dekoracyjna zapewnia łatwiejszy dostęp do wewnętrznych elementów szafki za pomocą zawiasów lub wyjmowanych paneli, co upraszcza konserwację i naprawy. Jest to niezbędny dodatek do każdej szafki elektronicznej bez przednich drzwi, szczególnie w przypadku zautomatyzowanego sprzętu testowego, zapewniającego lepszą funkcjonalność, wygląd i trwałość.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE