

Ramka Varistar CP Deco



FUNKCJE

płaszczyna 19" jest zintegrowana z dekoracyjną ramą

Aluminiowa, dekoracyjna rama do otwartej szafki

Otwarte z przodu, nie można zamontować żadnych drzwi

SPECYFIKACJE

Materiał: Aluminium
Typ produktu: Rama szafki/stelaża
Stopień ochrony: IP20

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Szerokość	Ilość opakowania	Kolor	Kod koloru
21630-314	47U	2200mm	600mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-309	24U	1200mm	600mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-313	42U	2000mm	600mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-312	38U	1800mm	600mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-311	33U	1600mm	600mm	1	Czarny szary	RAL 7021

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Szerokość	Ilość opakowania	Kolor	Kod koloru
21630-310	29U	1400mm	600mm	1	Czarny szary	RAL 7021

Table 2/2

Numer katalogowy	Zakończ	Materiał ramy	Typ	Współpracuje z	Szybka wysyłka
21630-314	Malowany proszkowo	Stal	Ramka dekoracyjna	Varistar CP	Nie
21630-309	Malowany proszkowo	Stal	Ramka dekoracyjna	Varistar CP	Nie
21630-313	Malowany proszkowo	Stal	Ramka dekoracyjna	Varistar CP	Nie
21630-312	Malowany proszkowo	Stal	Ramka dekoracyjna	Varistar CP	Nie
21630-311	Malowany proszkowo	Stal	Ramka dekoracyjna	Varistar CP	Nie
21630-310	Malowany proszkowo	Stal	Ramka dekoracyjna	Varistar CP	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw uziemiający należy zakupić osobno.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE