

Podwójne stalowe drzwi Varistar CP, zwykłe, 3-punktowe blokowanie



Perforowane drzwi podwójne Varistar CP ze stalową blokadą 3-punktową do zastosowań z ochroną IP 20.

FUNKCJE

Podwójne drzwi stalowe z blokadą 3-punktową dla klasy ochrony IP 20

Uchwyt dźwigni z wkładką klinową (2 klawisze)

Kąt otwarcia 180°

Montaż standardowy, zamek na prawych drzwiach

Może być doposażony w uchwyt dźwigni 24630003 i półcylinder z profilem DIN z kluczami lub przyciskiem

SPECYFIKACJE

Typ blokady: Blokada 3-punktowa

Typ produktu: Drzwi szafki

Stopień ochrony: IP20

Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Wysokość	Szerokość	Liczba opakowań	Kolor	Kod koloru
21630-440	24U	1200mm	600mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-441	24U	1200mm	800mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-442	29U	1400mm	600mm	1	Czarny szary	RAL 7021

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Wysokość	Szerokość	Liczba opakowań	Kolor	Kod koloru
21630-443	29U	1400mm	800mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-444	33U	1600mm	600mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-445	33U	1600mm	800mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-446	38U	1800mm	600mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-447	38U	1800mm	800mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-086	42U	2000mm	600mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-089	42U	2000mm	800mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-087	47U	2200mm	600mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-090	47U	2200mm	800mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-088	52U	2450mm	600mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-091	52U	2450mm	800mm	1	Czarny szary	RAL 7021

Table 2/2

Numer katalogowy	Zgodność z	Wykończenie	Typ	Współpracuje z	Szybka wysyłka
21630-440	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Stalowe podwójne drzwi	Varistar CP	Nie
21630-441	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Stalowe podwójne drzwi	Varistar CP	Nie
21630-442	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Stalowe podwójne drzwi	Varistar CP	Nie
21630-443	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Stalowe podwójne drzwi	Varistar CP	Nie
21630-444	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Stalowe podwójne drzwi	Varistar CP	Nie
21630-445	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Stalowe podwójne drzwi	Varistar CP	Nie

Numer katalogowy	Zgodność z	Wykończenie	Typ	Współpracuje z	Szybka wysyłka
21630-446	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Stalowe podwójne drzwi	Varistar CP	Nie
21630-447	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Stalowe podwójne drzwi	Varistar CP	Nie
21630-086	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Stalowe podwójne drzwi	Varistar CP	Nie
21630-089	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Stalowe podwójne drzwi	Varistar CP	Nie
21630-087	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Stalowe podwójne drzwi	Varistar CP	Nie
21630-090	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Stalowe podwójne drzwi	Varistar CP	Nie
21630-088	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Stalowe podwójne drzwi	Varistar CP	Nie
21630-091	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Stalowe podwójne drzwi	Varistar CP	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

24U - 33U IP20 drzwi mają 2 zawiasy, 38U - 52U IP20 drzwi mają 3 zawiasy, aby zapewnić solidne IP20 konstrukcji zamykających dla wyższych szaf

Aby wymienić uchwyt dźwigni 1333 DIN, należy zamówić oddzielnie uchwyt dźwigni 24630003 i blokadę DIN

Zestaw uziemiający należy zakupić osobno.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE