

Belka poprzeczna Varistar CP o dużym obciążeniu



Boczna belka poprzeczna do podparcia stojaków 19" w szafie o szerokości 800 mm, podtrzymująca obciążenie statyczne 1600 kg. Wzór otworów umożliwia łatwe wchodzenie na płaszczyznę 19" w odstępach co 25 mm.

FUNKCJE

Boczna belka poprzeczna do podparcia stojaków 19" w szafie o szerokości 800 mm, podtrzymująca obciążenie statyczne 1600 kg.

Wzór otworów umożliwia łatwe wchodzenie na płaszczyznę 19" w odstępach co 25 mm

SPECYFIKACJE

Typ produktu: Wspornik

Materiał: Stal

Współpracuje z: Varistar CP

Table 1/2

Numer katalogowy	Głębokość	Ilość opakowania	Kolor	Kod koloru	Zakończ	Jednostka opakowania
24630-008	1000mm	4	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo	Parowanie
24630-091	900mm	4	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo	Parowanie
24630-090	800mm	4	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo	Parowanie
24630-089	600mm	4	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo	Parowanie
24630-010	1200mm	4	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo	Parowanie

Numer katalogowy	Głębokość	Ilość opakowania	Kolor	Kod koloru	Zakończ	Jednostka opakowania
24630-009	1100mm	4	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo	Parowanie

Table 2/2

Numer katalogowy	Szybka wysyłka
24630-008	Nie
24630-091	Nie
24630-090	Nie
24630-089	Nie
24630-010	Nie
24630-009	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE