

Szafka Varistar CP IP 55



Varistar: Wysoce wszechstronna, wytrzymała spawana stalowa obudowa elektroniczna z szeroką gamą dostępnych funkcji, w tym ochroną przed kurzem i wodą (IP20 3 i), opcjami chłodzenia od wentylatorów do 40 kW chłodziarek powietrze-woda, odpornością na wstrząsy, wibracje i odporność sejsmiczną do strefy NEBS GR-3-CORE BELLCORE oraz wiodącymi w branży ekranowaniem częstotliwości radiowej/elektromagnetycznej (RFI/EMI) 61587 dB przy 4 GHz, 40 dB przy 60 GHz (testowane zgodnie z IEC IP55-63 GHz).

FUNKCJE

Rodzaj ochrony IP 55

Drzwi z 3-punktowym blokowaniem i mocowanymi śrubami panelami bocznymi

Nośność statyczna 1600 kg.

Panele boczne i tylne mogą być instalowane przez jedną osobę

EN45545-2 uszczelki przeciwpożarowe

SPECYFIKACJE

Obciążenie statyczne: 1600kg

Typ produktu: Szafka

Stopień ochrony: IP55

Kod koloru okładziny: RAL 7021

Materiał ramy: Stal

Table 1/3

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Kolor ramki	Szerokość	Kod koloru ramki	Materiał okładziny
10630-042	42U	2000mm	Czarny szary	600mm	RAL 7021	Stal
10630-041	42U	2000mm	Czarny szary	600mm	RAL 7021	Stal

Table 2/3

Numer katalogowy	Głębokość	Kolor okładziny	Typ	Ilość opakowania	Zgodność z	Zakończ
------------------	-----------	-----------------	-----	------------------	------------	---------

10630-042	600mm	Czarny szary	Stalowe drzwi, gładkie	1	IEC 60529, IEC 61587-1, IEC 60297-3-100	Malowany proszkowo
10630-041	600mm	Czarny szary	Drzwi stalowe, przeszklone	1	IEC 60529, IEC 61587-1, IEC 60297-3-100	Malowany proszkowo

Table 3/3

Numer katalogowy	Materiał	Szybka wysyłka
10630-042	Stal	Nie
10630-041	Stal	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Dalsze wymiary i wersje dostępne w ServicePLUS IP 55. Proszę zamówić podstawę/cokół oddzielnie. Do montażu półek i szyn ślizgowych potrzebna jest kolejna para mocowań panelowych/przesuwnych.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE