

Panel tylny Varistar CP z taśmą szczotkową, skrócony



Skrócony panel tylny, teraz dostępny jako kompletny SKU dla lepszego zarządzania kablami.

Przestrzeń do prowadzenia kabli jest pokryta paskiem szczotki dla czystszych przestrzeni wewnętrznych.

FUNKCJE

Wysokość płyty łączącej 400 mm

Płytką łączącą z listwą szczotki

Wysokość tylnego panelu jest o 400 mm mniejsza niż wysokość szafki

SPECYFIKACJE

Typ produktu: Drzwi szafki

Stopień ochrony: IP20

Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Szerokość	Ilość opakowania	Kolor	Kod koloru
21630-370	47U	2200mm	600mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-366	38U	1800mm	600mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-371	47U	2200mm	800mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-368	42U	2000mm	600mm	1	Czarny szary	RAL 7021

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Szerokość	Ilość opakowania	Kolor	Kod koloru
21630-367	38U	1800mm	800mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-369	42U	2000mm	800mm	1	Czarny szary	RAL 7021

Table 2/2

Numer katalogowy	Zakończ	Szybka wysyłka
21630-370	Malowany proszkowo	Nie
21630-366	Malowany proszkowo	Nie
21630-371	Malowany proszkowo	Nie
21630-368	Malowany proszkowo	Nie
21630-367	Malowany proszkowo	Nie
21630-369	Malowany proszkowo	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw uziemiający należy zakupić osobno.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE