


Płyta bazowa sejsmiczna Varistar CP, wieloczęściowa



Wieloczęściowa płyta podstawy jest montowana od wewnątrz.

Prosimy zamówić oddzielnie uziemienie, pokrywę, pasek szczotki lub matę filtrującą.

FUNKCJE

Przykryć otwór podstawy

Wieloczęściowa płyta podstawy jest otwarta z tyłu (otwór do tyłu o głębokości 200 mm, brak tylnego otworu o głębokości 300 mm)

SPECYFIKACJE

Typ produktu: Podstawa szafki/stelaża

Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Szerokość	Głębokość	Ilość opakowania	Kolor	Kod koloru	Zgodność z
20630-293	600mm	600mm	1	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
20630-294	600mm	800mm	1	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
20630-295	600mm	1000mm	1	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
20630-296	600mm	1200mm	1	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
20630-297	800mm	600mm	1	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Numer katalogowy	Szerokość	Głębokość	Ilość opakowania	Kolor	Kod koloru	Zgodność z
20630-298	800mm	800mm	1	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
20630-299	800mm	1000mm	1	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
20630-300	800mm	1200mm	1	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Table 2/2

Numer katalogowy	Zakończ	Typ	Współpracuje z	Szybka wysyłka
20630-293	Malowany proszkowo	Płyta podstawy, gładka	Varistar CP	Nie
20630-294	Malowany proszkowo	Płyta podstawy, gładka	Varistar CP	Nie
20630-295	Malowany proszkowo	Płyta podstawy, gładka	Varistar CP	Nie
20630-296	Malowany proszkowo	Płyta podstawy, gładka	Varistar CP	Nie
20630-297	Malowany proszkowo	Płyta podstawy, gładka	Varistar CP	Nie
20630-298	Malowany proszkowo	Płyta podstawy, gładka	Varistar CP	Nie
20630-299	Malowany proszkowo	Płyta podstawy, gładka	Varistar CP	Nie
20630-300	Malowany proszkowo	Płyta podstawy, gładka	Varistar CP	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE