

# Drzwi stalowe Varistar CP, perforowane z 3-punktowym blokowaniem



Drzwi perforowane ze stali Varistar CP, IP 20 z trzypunktowym blokowaniem.

## FUNKCJE

Perforowane stalowe drzwi z trzypunktowym blokowaniem dla klasy ochrony IP 20

Uchwyt dźwigni z wkładką klinową (2 klawisze)

Kąt otwarcia 180°

Może być doposażony w uchwyt dźwigni 24630003 i półcylinder z profilem DIN z kluczami lub przyciskiem

## SPECYFIKACJE

**Typ blokowania:** Blokada 3-punktowa

**Typ produktu:** Drzwi szafki

**Stopień ochrony:** IP20

**Materiał:** Stal

Table 1/2

| Numer katalogowy | Wysokość stelaża | Wysokość | Szerokość | Ilość opakowania | Kolor        | Kod koloru |
|------------------|------------------|----------|-----------|------------------|--------------|------------|
| 21630-424        | 24U              | 1200mm   | 600mm     | 1                | Czarny szary | RAL 7021   |
| 21630-425        | 24U              | 1200mm   | 800mm     | 1                | Czarny szary | RAL 7021   |
| 21630-426        | 29U              | 1400mm   | 600mm     | 1                | Czarny szary | RAL 7021   |

| Numer katalogowy | Wysokość stelaża | Wysokość | Szerokość | Ilość opakowania | Kolor        | Kod koloru |
|------------------|------------------|----------|-----------|------------------|--------------|------------|
| 21630-427        | 29U              | 1400mm   | 800mm     | 1                | Czarny szary | RAL 7021   |
| 21630-428        | 33U              | 1600mm   | 600mm     | 1                | Czarny szary | RAL 7021   |
| 21630-429        | 33U              | 1600mm   | 800mm     | 1                | Czarny szary | RAL 7021   |
| 21630-430        | 38U              | 1800mm   | 600mm     | 1                | Czarny szary | RAL 7021   |
| 21630-431        | 38U              | 1800mm   | 800mm     | 1                | Czarny szary | RAL 7021   |
| 21630-098        | 42U              | 2000mm   | 600mm     | 1                | Czarny szary | RAL 7021   |
| 21630-101        | 42U              | 2000mm   | 800mm     | 1                | Czarny szary | RAL 7021   |
| 21630-099        | 47U              | 2200mm   | 600mm     | 1                | Czarny szary | RAL 7021   |
| 21630-102        | 47U              | 2200mm   | 800mm     | 1                | Czarny szary | RAL 7021   |
| 21630-100        | 52U              | 2450mm   | 600mm     | 1                | Czarny szary | RAL 7021   |
| 21630-103        | 52U              | 2450mm   | 800mm     | 1                | Czarny szary | RAL 7021   |

Table 2/2

| Numer katalogowy | Zgodność z               | Zakończ            | Typ                        | Współpracuje z | Szybka wysyłka |
|------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 21630-424        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Drzwi stalowe, perforowane | Varistar CP    | Nie            |
| 21630-425        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Drzwi stalowe, perforowane | Varistar CP    | Nie            |
| 21630-426        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Drzwi stalowe, perforowane | Varistar CP    | Nie            |
| 21630-427        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Drzwi stalowe, perforowane | Varistar CP    | Nie            |
| 21630-428        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Drzwi stalowe, perforowane | Varistar CP    | Nie            |
| 21630-429        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Drzwi stalowe, perforowane | Varistar CP    | Nie            |

| Numer katalogowy | Zgodność z               | Zakończ            | Typ                        | Współpracuje z | Szybka wysyłka |
|------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 21630-430        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Drzwi stalowe, perforowane | Varistar CP    | Nie            |
| 21630-431        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Drzwi stalowe, perforowane | Varistar CP    | Nie            |
| 21630-098        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Drzwi stalowe, perforowane | Varistar CP    | Nie            |
| 21630-101        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Drzwi stalowe, perforowane | Varistar CP    | Nie            |
| 21630-099        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Drzwi stalowe, perforowane | Varistar CP    | Nie            |
| 21630-102        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Drzwi stalowe, perforowane | Varistar CP    | Nie            |
| 21630-100        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Drzwi stalowe, perforowane | Varistar CP    | Nie            |
| 21630-103        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Malowany proszkowo | Drzwi stalowe, perforowane | Varistar CP    | Nie            |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

24U - 33U IP20 drzwi mają 2 zawiasy, 38U - 52U IP20 drzwi mają 3 zawiasy, aby zapewnić solidne IP20 konstrukcji zamykających dla wyższych szaf

Aby wymienić uchwyt dźwigni 1333 DIN, należy zamówić oddzielnie uchwyt dźwigni 24630003 i blokadę DIN

Zestaw uziemiający należy zakupić osobno.

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**