

Drzwi stalowe Varistar CP, zwykłe z blokadą 3-punktową, IP20



Perforowane drzwi podwójne Varistar CP ze stalową blokadą 3-punktową do zastosowań z ochroną IP 20.

FUNKCJE

Drzwi stalowe z trzypunktowym blokowaniem dla klasy ochrony IP 20

Uchwyt dźwigni z wkładką klinową (2 klawisze)

Kąt otwarcia 180°

Może być doposażony w uchwyt dźwigni 24630003 i półcylinder z profilem DIN z kluczami lub przyciskiem

SPECYFIKACJE

Typ blokowania: Blokada 3-punktowa

Typ produktu: Drzwi szafki

Stopień ochrony: IP20

Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Szerokość	Ilość opakowania	Kolor	Kod koloru
21630-432	24U	1200mm	600mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-433	24U	1200mm	800mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-434	29U	1400mm	600mm	1	Czarny szary	RAL 7021

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Szerokość	Ilość opakowania	Kolor	Kod koloru
21630-435	29U	1400mm	800mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-436	33U	1600mm	600mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-437	33U	1600mm	800mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-438	38U	1800mm	600mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-439	38U	1800mm	800mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-104	42U	2000mm	600mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-107	42U	2000mm	800mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-105	47U	2200mm	600mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-108	47U	2200mm	800mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-106	52U	2450mm	600mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21630-109	52U	2450mm	800mm	1	Czarny szary	RAL 7021

Table 2/2					
Numer katalogowy	Zgodność z	Zakończ	Typ	Współpracuje z	Szybka wysyłka
21630-432	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP	Nie
21630-433	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP	Nie
21630-434	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP	Nie
21630-435	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP	Nie
21630-436	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP	Nie
21630-437	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP	Nie

Numer katalogowy	Zgodność z	Zakończ	Typ	Współpracuje z	Szybka wysyłka
21630-438	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP	Nie
21630-439	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP	Nie
21630-104	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP	Nie
21630-107	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP	Nie
21630-105	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP	Nie
21630-108	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP	Nie
21630-106	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP	Nie
21630-109	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Malowany proszkowo	Drzwi stalowe	Varistar CP	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

24U - 33U IP20 drzwi mają 2 zawiasy, 38U - 52U IP20 drzwi mają 3 zawiasy, aby zapewnić solidne IP20 konstrukcji zamykających dla wyższych szaf

Aby wymienić uchwyt dźwigni 1333 DIN, należy zamówić oddzielnie uchwyt dźwigni 24630003 i blokadę DIN

Zestaw uziemiający należy zakupić osobno.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE