

VITA Conduction Cooled Assemblies



Order and manage one part number for entire CCA assembly including part marking and component labeling as well as card-locks, extractors, coding keys, EMC gaskets, and thermal pads.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Full design services including thermal analysis

Fast turnaround 3D printed CCA's and frames for fit checks

Downloadable standards compliant CAD templates - 3 U and 6 U templates available

Available in black anodize, chemical film, electroless nickel finishes

ESD Packaging Available

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Współpracuje z	Siła zaciskowa	Szerokość szczeliny	Cecha projektowa	Wydajność termiczna	Profil
3U260VITA30.1 PS-700	Obudowy z chłodzeniem przewodnością wym	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Lepszy	6.35 x 6.26 mm
3U260VITA46.0 PS-700	Obudowy z chłodzeniem przewodnością wym	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Lepszy	6.35 x 6.26 mm

Numer katalogowy	Współpracuje z	Siła zaciskowa	Szerokość szczeliny	Cecha projektowa	Wydajność termiczna	Profil
3U260VITA48.2 PS-311	Obudowy z chłodzeniem przewodnościowym	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Kompensacja tolerancji	Lepszy	6.35 x 6.26 mm
3U260VITA48.2 SS-311	Obudowy z chłodzeniem przewodnościowym	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Kompensacja tolerancji	Lepszy	6.35 x 6.26 mm
3UVPX48.2- PS260HTSI-311	Obudowy z chłodzeniem przewodnościowym	272 – 318kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Kompensacja tolerancji	Najlepszy	6.35 x 6.26 mm
6U260IEEE1101 .2PS-700	Obudowy z chłodzeniem przewodnościowym	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Lepszy	6.35 x 6.26 mm
6U260VITA30.1 PS-700	Obudowy z chłodzeniem przewodnościowym	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Lepszy	6.35 x 6.26 mm
6U260VITA46.0 PS-700	Obudowy z chłodzeniem przewodnościowym	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Lepszy	6.35 x 6.26 mm
6U260VITA48.2 PS-311	Obudowy z chłodzeniem przewodnościowym	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Kompensacja tolerancji	Lepszy	6.35 x 6.26 mm
6U260VITA48.2 SS-311	Obudowy z chłodzeniem przewodnościowym	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Kompensacja tolerancji	Lepszy	6.35 x 6.26 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Zgodność z	Orientacja	Wykończenie	Materiał	Szybka wysyłka
3U260VITA30.1 PS-700	3U	ANSI/VITA 30.1-2008	Pierwotne		Aluminium	Nie
3U260VITA46.0 PS-700	3U	ANSI/VITA 46.0-2019	Pierwotne		Aluminium	Nie

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Zgodność z	Orientacja	Wykończenie	Materiał	Szybkawysyłka
3U260VITA48.2 PS-311	3U	ANSI/VITA 48.2-2020	Pierwotne	Black Anodized	Aluminium	Nie
3U260VITA48.2 SS-311	3U	ANSI/VITA 48.2-2020	Drugorzędne	Black Anodized	Aluminium	Nie
3UVPX48.2- PS260HTSI-311	3U				Aluminium	Nie
6U260IEEE1101 .2PS-700	6U		Pierwotne		Aluminium	Nie
6U260VITA30.1 PS-700	6U	ANSI/VITA 30.1-2008	Pierwotne		Aluminium	Nie
6U260VITA46.0 PS-700	6U	ANSI/VITA 46.0-2019	Pierwotne		Aluminium	Nie
6U260VITA48.2 PS-311	6U	ANSI/VITA 48.2-2020	Pierwotne	Black Anodized	Aluminium	Nie
6U260VITA48.2 SS-311	6U	ANSI/VITA 48.2-2020	Drugorzędne	Black Anodized	Aluminium	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

From time to time, nVent may modify its product specifications to be in conformity with applicable industry, military or other relevant standards. Unless otherwise mutually agreed in writing, cancelled or superseded military specifications may be certified to the latest or superseding specifications. Products manufactured in conformity with such specifications will be deemed fully compliant whether or not you have been notified of such modifications, even if different from the original specification or those referenced by the customer.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE