

Płyta montażowa przetwornika ADC / MDC J1



Płyty montażowe nVent SCHROFF VMEbus charakteryzują się znakomitą tłumieniem szumów wysokiej częstotliwości i bardzo wysokimi wartościami MTBF dzięki kondensatorom ceramicznym i technologii produkcji SMD.

FUNKCJE

Zgodnie ze standardem ANSI/VITA 1-1994 VME64

3 U z samolotem J1

Połączenie lub izolację między cyfrowym GND a masą podwozia można zmienić za pomocą śruby

Zakończenie aktywne/pasywne, przełączane za pomocą zworek; ustawienie wstępne zakończenia pasywnego

Automatyczny łańcuch daisy (ADC)

Napięcia zasilania dostarczane przez błędy zasilania (pierścień tag M4) lub FASTON

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Typ produktu	Liczba slotów	Wysokość stelaża	Typ płyty montażowej	Gniazdo systemowe	Szerokość szczeliny
23001-103	Płyta montażowa	3	3U	VMEbus, J1, z ADC	Szczelina 1 lewa	4HP
23001-104	Płyta montażowa	4	3U	VMEbus, J1, z ADC	Szczelina 1 lewa	4HP
23001-105	Płyta montażowa	5	3U	VMEbus, J1, z ADC	Szczelina 1 lewa	4HP
23001-106	Płyta montażowa	6	3U	VMEbus, J1, z ADC	Szczelina 1 lewa	4HP
23001-110	Płyta montażowa	10	3U	VMEbus, J1, z ADC	Szczelina 1 lewa	4HP

Numer katalogowy	Typ produktu	Liczba slotów	Wysokość stelaża	Typ płyty montażowej	Gniazdo systemowe	Szerokość szczeliny
23001-112	Płyta montażowa	12	3U	VMEbus, J1, z ADC	Szczelina 1 lewa	4HP
23001-113	Płyta montażowa	13	3U	VMEbus, J1, z ADC	Szczelina 1 lewa	4HP
23001-120	Płyta montażowa	20	3U	VMEbus, J1, z ADC	Szczelina 1 lewa	4HP
23001-121	Płyta montażowa	21	3U	VMEbus, J1, z ADC	Szczelina 1 lewa	4HP
23001-109	Płyta montażowa	9	3U	VMEbus, J1, z ADC	Szczelina 1 lewa	4HP

Table 2/2

Numer katalogowy	Typ złącza	Typ złącza zasilania	Typ złącza narzędzia	Ilość opakowania	Szybka wysyłka
23001-103	DIN 41612, C96	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 8-stykowe, 5-stykowe złącze nagłowne	1	Nie
23001-104	DIN 41612, C96	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 8-stykowe, 5-stykowe złącze nagłowne	1	Nie
23001-105	DIN 41612, C96	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 8-stykowe, 5-stykowe złącze nagłowne	1	Nie
23001-106	DIN 41612, C96	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 8-stykowe, 5-stykowe złącze nagłowne	1	Nie
23001-110	DIN 41612, C96	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 8-stykowe, 5-stykowe złącze nagłowne	1	Nie
23001-112	DIN 41612, C96	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 8-stykowe, 5-stykowe złącze nagłowne	1	Nie
23001-113	DIN 41612, C96	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 8-stykowe, 5-stykowe złącze nagłowne	1	Nie

Numer katalogowy	Typ złącza	Typ złącza zasilania	Typ złącza narzędzia	Ilość opakowania	Szybka wysyłka
23001-120	DIN 41612, C96	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 8-stykowe, 5-stykowe złącze nagłowne	1	Nie
23001-121	DIN 41612, C96	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 8-stykowe, 5-stykowe złącze nagłowne	1	Nie
23001-109	DIN 41612, C96	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 8-stykowe, 5-stykowe złącze nagłowne	1	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Inne konfiguracje dostępne na życzenie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE