


Płyta montażowa VMEbus J1/J2



Płyty montażowe nVent SCHROFF VMEbus charakteryzują się znakomitą tłumieniem szumów wysokiej częstotliwości i bardzo wysokimi wartościami MTBF dzięki kondensatorom ceramicznym i technologii produkcji SMD.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zgodnie ze standardem ANSI/VITA 1-1994 VME64

Monolityczna płyta montażowa, 6 U z płaszczyzną J1 i J2

Połączenie lub izolację między cyfrowym GND a masą podwozia można zmienić za pomocą śruby

Zakończenie aktywne/pasywne, przełączane za pomocą zworek; ustawienie wstępne zakończenia pasywnego

Elektroniczny automatyczny łańcuch daisy (EDC)

Napięcia zasilania dostarczane przez błędy zasilania (pierścień tag M4) lub FASTON

SPECYFIKACJE

Table 1/3

Numer katalogowy	Typ produktu	Liczba slotów	Wysokość stelaża	Typ płyty montażowej	Gniazdo systemowe	Szerokość szczeliny
23001-063	Płyta montażowa	3	6U	VMEbus, J1/J2, z EDC	Szczelina 1 lewa	4HP
23001-064	Płyta montażowa	4	6U	VMEbus, J1/J2, z EDC	Szczelina 1 lewa	4HP

Numer katalogowy	Typ produktu	Liczba slotów	Wysokość stelaża	Typ płyty montażowej	Gniazdo systemowe	Szerokość szczeliny
23001-065	Płyta montażowa	5	6U	VMEbus, J1/J2, z EDC	Szczelina 1 lewa	4HP
23001-066	Płyta montażowa	6	6U	VMEbus, J1/J2, z EDC	Szczelina 1 lewa	4HP
23001-067	Płyta montażowa	7	6U	VMEbus, J1/J2, z EDC	Szczelina 1 lewa	4HP
23001-068	Płyta montażowa	8	6U	VMEbus, J1/J2, z EDC	Szczelina 1 lewa	4HP
23001-069	Płyta montażowa	9	6U	VMEbus, J1/J2, z EDC	Szczelina 1 lewa	4HP
23001-070	Płyta montażowa	10	6U	VMEbus, J1/J2, z EDC	Szczelina 1 lewa	4HP
23001-072	Płyta montażowa	12	6U	VMEbus, J1/J2, z EDC	Szczelina 1 lewa	4HP
23001-080	Płyta montażowa	20	6U	VMEbus, J1/J2, z EDC	Szczelina 1 lewa	4HP
23001-081	Płyta montażowa	21	6U	VMEbus, J1/J2, z EDC	Szczelina 1 lewa	4HP

Table 2/3

Numer katalogowy	Typ złącza	Typ złącza zasilania	Typ złącza narzędzia	Wysokość	Szerokość	Ilość opakowania
23001-063	DIN 41612, C96	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 8-stykowe, 5-stykowe złącze nagłowne	263.4mm	59.5mm	1
23001-064	DIN 41612, C96	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 8-stykowe, 5-stykowe złącze nagłowne	263.4mm	79.8mm	1
23001-065	DIN 41612, C96	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 8-stykowe, 5-stykowe złącze nagłowne	263.4mm	100.2mm	1
23001-066	DIN 41612, C96	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 8-stykowe, 5-stykowe złącze nagłowne	263.4mm	120.5mm	1

Numer katalogowy	Typ złącza	Typ złącza zasilania	Typ złącza narzędzia	Wysokość	Szerokość	Ilość opakowania
23001-067	DIN 41612, C96	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 8-stykowe, 5-stykowe złącze nagłowne	263.4mm	140.8mm	1
23001-068	DIN 41612, C96	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 8-stykowe, 5-stykowe złącze nagłowne	263.4mm	161.1mm	1
23001-069	DIN 41612, C96	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe, 5-stykowe złącze hedera	263.4mm	181.4mm	1
23001-070	DIN 41612, C96	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 8-stykowe, 5-stykowe złącze nagłowne	263.4mm	201.8mm	1
23001-072	DIN 41612, C96	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 8-stykowe, 5-stykowe złącze nagłowne	263.4mm	242.4mm	1
23001-080	DIN 41612, C96	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe, 5-stykowe złącze hedera	263.4mm	405mm	1
23001-081	DIN 41612, C96	Błędy zasilania dla gniazd kablowych M4	MicroMatch, 8-stykowe, 5-stykowe złącze nagłowne	263.4mm	425.3mm	1

Table 3/3

Numer katalogowy	Szybka wysyłka
23001-063	Nie
23001-064	Nie
23001-065	Nie
23001-066	Nie
23001-067	Nie

Numer katalogowy	Szybka wysyłka
23001-068	Nie
23001-069	Nie
23001-070	Nie
23001-072	Nie
23001-080	Nie
23001-081	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Inne konfiguracje dostępne na życzenie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE