


Płyta montażowa VPX



Płyta montażowa nVent SCHROFF VPX charakteryzuje się doskonałą integralnością sygnału, co zapewnia najwyższą szybkość transmisji danych.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zgodnie z: Podstawowy standard VITA 46.0 VPX; VITA 46.3 Serial RapidIO w VPX; VITA 46.4 PCI Express na złączu VPX Fabric; VITA 46.7 Ethernet na złączu VPX Fabric; VITA 46.11 System Management for VPX

MIKROPRZELĄCZNIK ustawień gniazda systemowego

Połączenia JTAG

Zamykane złącza AUX i Sense

Kołki M4 do zasilania, maks. 22 A na gniazdo dla każdego napięcia

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Typ produktu	Liczba slotów	Wysokość stelaża	Typ płyty montażowej	Szerokość szczeliny	Typ złącza
23001-812	Płyta montażowa	5	3U	VPX z pełną siatką	4HP	Multiglig
23001-813	Płyta montażowa	5	3U	VPX z pełną siatką	4HP	Multiglig
23001-814	Płyta montażowa	7	3U	VPX, VITA 65	5HP	Multiglig

Numer katalogowy	Typ produktu	Liczba slotów	Wysokość stelaża	Typ płyty montażowej	Szerokość szczeliny	Typ złącza
23001-815	Płyta montażowa	7	3U	VPX, VITA 65	5HP	Multiglig
23001-816	Płyta montażowa	10	6U	VPX, VITA 65	5HP	Multiglig
23001-834	Płyta montażowa	9	3U	VPX, VITA 65	5HP	Multiglig

Table 2/2

Numer katalogowy	Typ złącza zasilania	Typ złącza narzędzia	Szerokość	Ilość opakowania	Certyfikaty	Szybka wysyłka
23001-812	Śruby z nakrętkami mocującymi M4	Microfit, 8-stykowy	120.67mm	1	VITA, RoHS	Nie
23001-813	Śruby z nakrętkami mocującymi M4	Microfit, 8-stykowy	120.67mm	1	RoHS, VITA	Nie
23001-814	Śruby z nakrętkami mocującymi M4	Microfit, 8-stykowy	186.46mm	1	VITA, RoHS	Nie
23001-815	Śruby z nakrętkami mocującymi M4	Microfit, 8-stykowy	186.46mm	1	RoHS, VITA	Nie
23001-816	Śruby z nakrętkami mocującymi M4	Microfit, 8-stykowy	262.55mm	1	VITA, RoHS	Nie
23001-834	Śruby z nakrętkami mocującymi M4	Microfit, 8-stykowy	253mm	1	VITA	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Inne VPX Backplane i niestandardowe VPX Backplane projekty na życzenie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE