

115 Standard Duty Loop Hanger



The 115 Standard Duty Loop Hanger is ideal for suspending stationary, non-insulated pipe lines, including CPVC pipes, in fire sprinkler systems. A knurled insert nut helps simplify vertical adjustments and flared edges on the base (1/2" to 4" sizes) help protect pipes from coming into contact with any sharp edges of the hanger.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Flared edges help prevent any sharp surfaces from coming into contact with the pipe (1/2" to 4" sizes)

Retained insert nut helps ensure the loop hanger and insert nut stay together

Recommended for the suspension of stationary non-insulated pipe lines

Manufactured to use the minimum rod size permitted by NFPA® for fire sprinkler piping

Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 10)

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Pregalvanized

Material: Aço

Table 1/2


Número de catálogo	Número do artigo	NB/DN	Diâmetro externo (OD)	A	B	C
1150400EG	182805	100	114 mm	192.5 mm	100.9 mm	48.9 mm
1150300EG	182804	80	89 mm	166.3 mm	88.2 mm	49.7 mm

Número de catálogo	Número do artigo	NB/DN	Diâmetro externo (OD)	A	B	C
1150250EG	182798	65	76 mm	150.8 mm	87.3 mm	50.8 mm
1150500EG	182799	125	140 mm	232.7 mm	120 mm	57.1 mm
1150800EG		200	219 mm	327.1 mm	175.1 mm	73.4 mm
1150600EG	182806	150	165 mm	286.6 mm	160.4 mm	84.1 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Static Load
1150400EG	182805	2890N
1150300EG	182804	2340N
1150250EG	182798	2340N
1150500EG	182799	4450N
1150800EG		4450N
1150600EG	182806	4450N

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos

à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

