

300M Universal Beam Clamp



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Universal beam clamp for standard beams

Structural attachment (with infinite adjustment) to top or bottom flange of metal beams to support hanger rod

Including set screw and lock nut

ESPECIFICAÇÕES

Material:	Cast Iron
Acabamento:	Electrogalvanized
Hole Type:	Threaded

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho da rosca (TS)	Espessura do flange (FT)	A	Torque (TQ)	Static Load
300M6	386805	M6	18 mm Max	21 mm	14 N·m Min	1200N
300M8	386810	M8	18 mm Max	21 mm	14 N·m Min	1200N


Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Certifications
300M6	386805	
300M8	386810	ITB, VdS G4005005

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Setscrew must be tightened and torqued onto the sloped side of the I-beam.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

