

Branch Line Restraint Structure Attachment to Threaded Hole



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Swivel barrel nut accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Attaches to concrete anchors or structural attachments with female threads

Can be used for bolting through steel

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Electrogalvanized

Material: Aço

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho da haste (RS)	Altura (H)	Length (L)	Largura (W)	Diâmetro do parafuso (Sc)
CSBBRS3EG		0.375, 0.5	28.2 mm	40.4mm	26.9 mm	0.375
CSBBRS3MEG	402241	10, 12	28.2 mm	40.4mm	26.9 mm	10


Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Comprimento do parafuso (L)	Certifications
CSBBRS3EG		19mm	UL, FM Approved, Seismic, OSHPD
CSBBRS3MEG	402241	19mm	AON Fire Protection, Rigid Seismic, UL, FM Approved, Seismic

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Branch line structural attachments are for restraint only and not for the hanging of fire sprinkler piping.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

