

Bolt Close Conduit/Pipe Clamp, S304, 49–73 mm OD, 7.14 mm Hole

NÚMERO DE CATÁLOGO

CD5BSS



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Retained bolt and built-in nut means there are less parts to handle or drop

Combo head bolt works with slotted, hex, #3 phillips or #2 robertson drivers

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Material: Stainless Steel 304 (EN 1.4301)

Nut Type: Hex Nut

Diâmetro externo (OD): 49 - 73 mm

Tamanho do orifício (HS): 7.14 mm

Static Load 1 (F1): 1550N

Static Load 2 (F2): 220N

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

